

FP 20

Placa de filtro

para la preparación de piezas manuales y contra-ángulos al usar AUF 1/AUF 2.



- Para evitar bloqueos por partículas pequeñas
- Porosidad 2
- 20 placas de filtro por unidad de embalaje
- Diámetro: 30 mm

Código EAN: 4002513505498 / Número de material: 06059480 /

Número de material antiguo: 69751201D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Características del producto	
Color	Blanco
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	30
Medidas ext., ancho neto en mm	100
Medidas ext., fondo neto en mm	125
Medidas ext., alto bruto en mm	28
Medidas ext., ancho bruto en mm	125
Medidas ext., fondo bruto en mm	167
Diámetro en mm	30
Peso neto en kg	0,06
Peso bruto en kg	0,10