


CKSP Guardar tarjeta chip

Para guardar y transmitir registros de datos de funcionamiento.



- Apto para PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Apto para PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Apto para PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Apto para PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

Código EAN: 4002513737318 / Número de material: 06235450 / Número de material antiguo: 59170181D

Número de material antiguo: 591/0181D	
Familia de productos	
Lavadoras	<u> </u>
Secadora	<u> </u>
Familia de aparatos/accesorios	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Otros accesorios	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	95
Medidas ext., ancho bruto en mm	110
Medidas ext., fondo bruto en mm	80
Peso neto [kg]	0,01
Peso bruto en kg	0,03