

Printer Impresora de protocolos para documentación de procesos, integrada



- Impresora de 8 matrices para la documentación de procesos
- Configurable para impresión y elaboración de protocolo
- Puede instalarse en el lado del usuario de PG 8527
- Puede instalarse en el lado estéril o lado contaminado de PG 8528

Código EAN: 4002514111766 / Número de material: 06758340 /
Número de material antiguo: 69247001D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50-60
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	305
Medidas ext., ancho bruto en mm	300
Medidas ext., fondo bruto en mm	200
Peso neto en kg	0,90
Peso bruto en kg	1,00