

## Printer Impresora de protocolos para documentación de procesos, integrada



- Impresora de 8 matrices para la documentación de procesos
- Configurable para impresión y elaboración de protocolo
- Puede instalarse en el lado del usuario de PG 8527
- Puede instalarse en el lado estéril o lado contaminado de PG 8528

Código EAN: 4002514111766 / Número de material: 06758340 /  
Número de material antiguo: 69247001D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Familia de productos</b>                      |           |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | •         |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina    | •         |
| <b>Pertenencia de aparatos</b>                   |           |
| PG 8527  | •         |
| PG 8528  | •         |
| <b>Categoría de producto</b>                     |           |
| Otros accesorios                                 | •         |
| <b>Conexión eléctrica estándar</b>               |           |
| Número de fases                                  | 1         |
| Cable neutro                                     | N         |
| CA/CC  | AC        |
| Tensión en V                                     | 220-240   |
| Frecuencia en Hz                                 | 50-60     |
| Pot. nominal total en kW                         | 0,00-0,00 |
| Fusibles en A                                    | 0-0       |
| <b>Medidas y peso</b>                            |           |
| Medidas ext., alto bruto en mm                   | 305       |
| Medidas ext., ancho bruto en mm                  | 300       |
| Medidas ext., fondo bruto en mm                  | 200       |
| Peso neto en kg                                  | 0,90      |
| Peso bruto en kg                                 | 1,00      |