

PT 7186 Vario [G]

Secadora de salida de aire con calentamiento de gas con una duración mínima de 35 min para un alto rendimiento de planchado.



- Volumen del tambor 180.00 l, carga 8.0 kg
- Amplia variedad de programas: programas de secado personalizados
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Manejo sencillo: puerta con ventana y filtro de gran superficie

Código EAN: 4002514334318 / Número de material: 07060670 /

Número de material antiguo: 52718632D

Diseño constructivo Carga frontal Línea Octoplus Frontal Acero inoxidable Cantidad de carga en kg 8,0 Proporción de llenado 1:22,5 Volumen del tambor en I 180,00 Sistema de secado Salida de aire Apertura de la puerta [0] en mm 440 Angulo de apertura de la puerta en grados 180 Apertura de la puerta izquierda Tambor protector de acero inoxidable Si Aplicación Apto para nesidencias de ancianos y centros asistenciales Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para altintorerías Apto para altintorerías Apto para talleres Apto para talleres Apto para talleres Apto para consultorios y servicios de emergencia Apto para nespitales Apto para nespitales Apto para campings Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en I/h By ancia maxima de vaporización en I/h By ancia consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en I/h By ancia del display ajustables Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Lolimas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para tentorerías Programas para tentorerías Programas para tentorerías Programas para tentorerías Programas para tintorerías Programas para tintorerías Programas para hogares • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Diseño constructivo y versión	
Linea Octoplus Frontal Acero inoxidable Cantidad de carga en kg Proporción de llenado 1:22,5 Volumen del tambor en I Sistema de secado Apertura de la puerta [Ø] en mm Angulo de apertura de la puerta en grados Apertura de la puerta Apertura de la puerta Izquierda Apertura de la puerta Izquierda Itambor protector de acero inoxidable Apicación Apto para hostelería y gastronomía Apto para engresas de limpieza Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para alvanderías autoservicio Apto para alvanderías autoservicio Apto para alvanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para talleres Apto para talleres Apto para canderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para cinaderos de caballos y establos Apto para cinaderos de caballos y establos Apto para campings Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en I/h Rongormable Control del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Idiomas del display ajustables Programas para cinaderos y servicios de emergencia Programas para oriaderos y servicios de emergencia Programas para cinaderos y dentistas Programas para cinaderos y servicios de emergencia Programas para cinaderos y dentistas Programas para cinaderos y dentistas Programas para empresas de limpieza Programas para cinaderos y dentistas Programas para cinaderos y dentistas Programas para cinaderos y dentistas Programas para empresas de limpieza Programas para cinaderos de caballos/granjas ecuestres/establos Programas para cinaderos y servicios de emergencia Programas para cinaderos y servicios de emergencia Programas para cinaderos de caballos/granjas ecuestres/establos Programas para cinaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	•	Carga frontal
Frontal Acero inoxidable Cantidad de carga en kg 8,0 Proporción de Ilenado 1:22,5 Volumen del tambor en 1 180,00 Sistema de secado Salida de aire Apertura de la puerta [0] en mm 440 Angulo de apertura de la puerta en grados 180 Apertura de la puerta izquierda izquierda Tambor protector de acero inoxidable Sí Apito para hostelería y gastronomía • Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales Apto para empresas de limpieza • Apto para empresas de limpieza • Apto para tintorerías • Apto para lavanderías autoservicio • Apto para tintorerías • Apto para talleres Apto para talleres Apto para talleres Apto para talleres Apto para campings • Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para campings • Apto para campings • Apto para campings • Apto para complitor se de pleiza, centros wellness y gimnasios Apto para comultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en I/h 8,10 Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para oriaderos y servicios de emergencia Programas para ciaderos y servicios de mergencia		
Cantidad de carga en kg Proporción de llenado 1:22,5 Volumen del tambor en I Sistema de secado Salida de aire Apertura de la puerta [Ø] en mm Angulo de apertura de la puerta en grados Apertura de la puerta (Ø] en mm Angulo de apertura de la puerta en grados Apertura de la puerta Tambor protector de acero inoxidable Aplicación Apto para hostelería y gastronomía Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales Apto para empresas de limpieza Apto para empresas de limpieza Apto para edifícios de viviendas y residencias Apto para atvanderías autoservicio Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para avanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para ra inviersidades, escuelas y guarderías Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para campings Apto para campings Apto para consultorios médicos y dentistas Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en I/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de diempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas para empresas de limpieza Programas para empresas de limpieza Programas para cinaderos y servicios de emergencia Programas para cinaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	Frontal	·
Proporción de llenado Volumen del tambor en I 180,00 Salida de aire Apertura de la puerta [0] en mm 440 Angulo de apertura de la puerta en grados 180 Apertura de la puerta Inmo 440 Angulo de apertura de la puerta en grados 180 Apertura de la puerta Inmo 440 Angulo de apertura de la puerta en grados 180 Apertura de la puerta Interesta izquierda Tambor protector de acero inoxidable Apto para hostelería y gastronomía Apto para ensidencias de ancianos y centros asistenciales Apto para empresas de limpieza Apto para empresas de limpieza Apto para lavanderías autoservicio Apto para lavanderías autoservicio Apto para talveranderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para talleres Apto para talleres Apto para canderías y centros de planchado Apto para rales per a talleres Apto para pomberos y servicios de emergencia Apto para cinderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para campings Apto para campings Apto para cansultorios médicos y dentistas Pato para consultorios médicos y dentistas Potencia máxima de vaporización en l/h B,10 Duración del programa en min. Manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Apto para salones de display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para empresas de limpieza Programas para empresas de limpieza Programas para oriaderos y servicios de emergencia Programas para cinaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos Programas para cinaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos Programas para cinaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		
Volumen del tambor en I Sistema de secado Apertura de la puerta [O] en mm Angulo de apertura de la puerta en grados Apertura de la puerta Angulo de apertura de la puerta Arambor protector de acero inoxidable Aplicación Apto para hostelería y gastronomía Apto para empresas de limpieza Apto para empresas de limpieza Apto para empresas de limpieza Apto para tintorerías Apto para desidecia y centros de planchado Apto para tintorerías Apto para desidecia y centros de planchado Apto para tintorerías Apto para criaderos de caballos y establos Apto para oriaderos de caballos y establos Apto para nospitales Apto para nospitales Apto para colubes deportivos Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Programable Control del programa Control por pumedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para empresas de limpieza Programas para empresas de limpieza Programas para ciaderos de caballos/granjas ecuestres/establos		·
Sistema de secado Apertura de la puerta [0] en mm Angulo de apertura de la puerta en grados 180 Apertura de la puerta Tambor protector de acero inoxidable Si Aplicación Apto para hostelería y gastronomía Apto para empresas de limpieza Apto para empresas de limpieza Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para dificios de viviendas y residencias Apto para tintorerías Apto para ciraderos de caballos y establos Apto para nospitales Apto para nospitales Apto para nospitales Apto para nospitales Apto para campings Apto para campings Apto para colubes deportivos Apto para calubes deportivos Apto para colubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Buración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Profitronic L Vario Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para tintorerías Programas para tintorerías Programas para ciaderos y servicios de emergencia	_ ·	•
Apertura de la puerta [Ø] en mm 440 Angulo de apertura de la puerta en grados 180 Apertura de la puerta en grados 180 Apertura de la puerta en grados 180 Apertura de la puerta izquierda izquierda Izquierda Izmbor protector de acero inoxidable Sí Apto para hostelería y gastronomía • Apto para hostelería y gastronomía • Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales • Apto para empresas de limpieza • Apto para edificios de viviendas y residencias • Apto para tintorerías • Apto para tintorerías • Apto para talleres • Apto para talleres • Apto para talleres • Apto para criaderos y servicios de emergencia • Apto para criaderos de caballos y establos • Apto para universidades, escuelas y guarderías • Apto para campings • Apto para campings • Apto para culubes deportivos • Apto para campings • Apto para combetros y dentistas • Apto para consultorios médicos y dentistas • Apto para consultorios médicos y dentistas • Patos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h 8,10 Duración del programa en min. 35 Manejo Tipo de manejo Profitronic L Vario Programable Control del programa — Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h 24 Indicación de tiempo restante • Indicación de desarrollo del programa — elidiomas del display ajustables Programas básicos • Programas para empresas de limpieza — Programas para empresas de limpieza — Programas para tintorerías — Programas para criaderos y servicios de emergencia — Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		
Angulo de apertura de la puerta en grados Apertura de la puerta Tambor protector de acero inoxidable Aplicación Apto para hostelería y gastronomía Apto para ensidencias de ancianos y centros asistenciales Apto para empresas de limpieza Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para tintorerías Apto para criaderos de caballos y establos Apto para criaderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para campings Apto para campings Apto para campings Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en I/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Preselección máx. de la hora de inicio en h Apto para salones de belleza centros wellness y centistas Programas para empresas de limpieza Programas para empresas de limpieza Programas para empresas de limpieza Programas para criaderos y servicios de emergencia		•
Apertura de la puerta Tambor protector de acero inoxidable Aplicación Apto para hostelería y gastronomía Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales Apto para empresas de limpieza Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para alavanderías autoservicio Apto para alavanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para criaderos de caballos y establos Apto para criaderos de caballos y establos Apto para nonsultares Apto para nonsultares Apto para campings Apto para campings Apto para campings Apto para cambings Apto para cambings Apto para cambings Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en I/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control del programa Control del programa Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Indicación de desarrollo del programa Indicación del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos		·
Aplicación Apto para hostelería y gastronomía Apto para ensidencias de ancianos y centros asistenciales Apto para empresas de limpieza Apto para empresas de limpieza Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para introrerías Apto para tintorerías Apto para tintorerías Apto para tintorerías Apto para talleres Apto para talleres Apto para talleres Apto para criaderos de caballos y establos Apto para criaderos de caballos y establos Apto para nuniversidades, escuelas y guarderías Apto para nuniversidades, escuelas y guarderías Apto para campings Apto para campings Apto para campings Apto para asalones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Duración del programa en mín. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control del programa Control del programa Control del programa Indicación de desarrollo del programa Indicación del desarrollo del programa Indicación del desarrollo del programa Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos y servicios de emergencia Programas para criaderos y servicios de emergencia Programas para criaderos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		
Apto para hostelería y gastronomía Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales Apto para eresidencias de ancianos y centros asistenciales Apto para empresas de limpieza Apto para lavanderías autoservicio Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para tintorerías Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para bomberos y servicios de emergencia Apto para criaderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para campings Apto para campings Apto para campings Apto para campings Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control del programa Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas para empresas de limpieza Programas para enrioraderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		·
Apto para hostelería y gastronomía Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales Apto para empresas de limpieza Apto para alavanderías autoservicio Apto para elavanderías autoservicio Apto para difficios de viviendas y residencias Apto para tintorerías Apto para talleres Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para bomberos y servicios de emergencia Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para hospitales Apto para campings Apto para clubes deportivos Apto para calubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para cinaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales Apto para empresas de limpieza Apto para lavanderías autoservício Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para criaderos de caballos y establos Apto para criaderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para nospitales Apto para campings Apto para culbes deportivos Apto para campings Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporízación en l/h Duración del programa en min. 35 Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control del programa Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas para empresas de limpieza Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos	·	•
Apto para empresas de limpieza Apto para lavanderías autoservicio Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para tintorerías Apto para tintorerías Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para bemberos y servicios de emergencia Apto para cinideros de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para campings Apto para campings Apto para campings Apto para campings Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Duración del programa en min. 35 Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para empresas de limpieza Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		•
Apto para lavanderías autoservicio Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para tintorerías Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para bomberos y servicios de emergencia Apto para criaderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para chospitales Apto para campings Apto para campings Apto para calubes deportivos Apto para calubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Potencia máxima de vaporización en l/h Buración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control del desarrollo del programa Idioación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos		•
Apto para edificios de viviendas y residencias Apto para tintorerías Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para bomberos y servicios de emergencia Apto para criaderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para campings Apto para campings Apto para campings Apto para calubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en I/h Buración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control del programa Control del programa Control del programa Idionas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		•
Apto para tintorerías Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para talleres Apto para talleres Apto para bomberos y servicios de emergencia Apto para criaderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para campings Apto para campings Apto para campings Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Potencia máxima de vaporización en l/h Buración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Lidicación de desarrollo del programa Idicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos		
Apto para lavanderías y centros de planchado Apto para talleres Apto para bomberos y servicios de emergencia Apto para criaderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para hospitales Apto para campings Apto para campings Apto para clubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Buración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos		
Apto para talleres Apto para bomberos y servicios de emergencia Apto para criaderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para hospitales Apto para campings Apto para campings Apto para clubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		•
Apto para bomberos y servicios de emergencia Apto para criaderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para hospitales Apto para campings Apto para campings Apto para clubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Buración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		•
Apto para criaderos de caballos y establos Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para hospitales Apto para campings Apto para campings Apto para clubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		
Apto para universidades, escuelas y guarderías Apto para hospitales Apto para campings Apto para clubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Potencia máxima de vaporización en I/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		
Apto para hospitales Apto para campings Apto para clubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Potencia máxima de vaporización en I/h Buración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos		
Apto para campings Apto para clubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en l/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos • • • • • • • • • •		-
Apto para clubes deportivos Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Potencia máxima de vaporización en I/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control del programa Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos		-
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios Apto para consultorios médicos y dentistas Potencia máxima de vaporización en I/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos		
Apto para consultorios médicos y dentistas Potencia máxima de vaporización en I/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos		
Datos de potencia Potencia máxima de vaporización en I/h 8,10 Duración del programa en min. 35 Manejo Profitronic L Vario Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h 24 Indicación de tiempo restante • Indicación de desarrollo del programa • Idiomas del display ajustables • Prog. básicos y especializados • Programas básicos • Programas para empresas de limpieza • Programas para tintorerías • Programas para bomberos y servicios de emergencia • Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos •		-
Potencia máxima de vaporización en I/h Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		
Duración del programa en min. Manejo Tipo de manejo Profitronic L Vario Programable Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	•	9.10
Manejo Profitronic L Vario Programable Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h 24 Indicación de tiempo restante • Indicación de desarrollo del programa • Idiomas del display ajustables • Prog. básicos y especializados • Programas básicos • Programas para empresas de limpieza • Programas para tintorerías • Programas para bomberos y servicios de emergencia • Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tipo de manejo Programable Programable Control del programa Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos		33
Programable Control del programa Control por humedad residual Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	•	Drofitrania I. Varia
Control del programa Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos	·	
Preselección máx. de la hora de inicio en h Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos		·
Indicación de tiempo restante Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	Control del programa	
Indicación de desarrollo del programa Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos	Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Idiomas del display ajustables Prog. básicos y especializados Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos	Indicación de tiempo restante	•
Prog. básicos y especializados Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	Indicación de desarrollo del programa	•
Programas básicos Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos	Idiomas del display ajustables	•
Programas para empresas de limpieza Programas para tintorerías Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Prog. básicos y especializados	
Programas para tintorerías Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos • • • • • • • • • • • • •	Programas básicos	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•
Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/ establos	Programas para tintorerías	•
establos	Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
	- ·	•
		•



Código EAN: 4002514334318 / Número de material: 07060670 /

Número de material antiguo: 52718632D

Mopas, microfibra, 50 cm [número]

Normas, homolog. y distintivos

CE

Mantas ligeras para caballos [número]

PT 7186 Vario [G]

Secadora de salida de aire con calentamiento de gas con una duración mínima de 35 min para un alto rendimiento de planchado.



Conexión eléctrica estándar Tipo de calentamiento Gas Conexión eléctrica AC 220-230V 50HZ Potencia calefactora eléctrica en kW 0,00 Potencia nominal total en kW 0,40 Fusibles en A 10 Medidas y peso 1020 Medidas exteriores, alto neto en mm 700 Medidas exteriores, ancho neto en mm 763 Medidas exteriores, fondo neto en mm 1215 Medidas exteriores, alto bruto en mm Medidas exteriores, ancho bruto en mm 760 Medidas exteriores, fondo bruto en mm 820 Peso neto en kg 77,0 Peso bruto en kg 88 Carga máxima sobre el suelo en N 1000 Valores de emisión <70 dB(A) re 20 µPa Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo Emisión de calor a la habitación en Mj/h 1,62 Equipamiento Sistema inteligente de reversión del tambor Conducción axial del aire Filtro de amplia superficie PerfectDry Desprendedores Softlift Función Delicado Zócalo de comunicación Cesto de secado (opcional) Accesorios independientes del aparato Opciones de conexión Sistema de cobro Interfaz de serie RS 232 (opcional) Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento Desconexión de carga máxima/gestión de energía (opcional) Capacidades Mascarillas respiratorias [número] 4 Uniformes [número] 1 1-2 Chaquetas de uniformes [número] Edredones sintéticos [número] 1 Almohadas sintéticas [número] 1-2 Edredones de plumas [número] 1 Almohadas de plumas [número] 1-2 Paños, 22 g [número] 182 Mopas, algodón, 40 cm [número] Mopas, algodón, 50 cm [número] 36 Mopas, microfibra, 40 cm [número] 66

47

1-2



PT 7186 Vario [G]

Secadora de salida de aire con calentamiento de gas con una duración mínima de 35 min para un alto rendimiento de planchado.



Código EAN: 4002514334318 / Número de material: 07060670 /	
Número de material antiguo: 52718632D	
VDE	•
VDE-EMC	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
DVGW gas	•
WEEE	•
SVGW gas	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•