


CS 1122 E
Elemento ProLine
con dos zonas de cocción eléctricas




- Diseño profesional: vitrocerámica con marco en anchura de 380 mm 380 mm
- Especialmente versátil: 2 zonas de cocción, incl. 1 zona cocción/asar
- Control rápido y fácil – manejo mediante mandos de metal
- Cómodo y seguro – piloto de conexión e indicación de calor

Código EAN: 4002514384450 / Número de material: 07119550 /
Número de material antiguo: 27112250E

| | |
|---|----------------------------|
| Tipo de calentamiento | |
| Tipo de calentamiento | Eléctrico |
| Diseño | |
| ProLine | • |
| Diseño | |
| Elegante superficie de vitrocerámica | • |
| Diseño con estampado | LightPrint |
| Cerco perimetral en acero inoxidable | • |
| Logotipo Miele en acero inoxidable en relieve | • |
| Montaje sobre encimera | • |
| Dotación de zonas de cocción | |
| Número de zonas de cocción | 2 |
| 1. zona/área de cocción | |
| Posición | anterior |
| Tipo | Zona de cocción 1 circuito |
| Tamaño en mm | Ø 145 |
| Potencia máx. en W | 1200 |
| 2. zona/área de cocción | |
| Posición | posterior |
| Tipo | Zona para asar y cocinar |
| Tamaño en mm | Ø 180 / 180x265 |
| Potencia máx. en W | 1500/2400 |
| Confort de manejo | |
| Ampliación de las zonas de cocción | • |
| Manejo a través de mandos | • |
| Confort de mantenimiento | |
| Superficie vitrocerámica fácil limpieza | • |
| Seguridad | |
| Desconexión automática de seguridad | • |
| Protección contra el sobrecalentamiento | • |
| Indicador de calor residual | • |
| Datos técnicos | |
| Medidas (Al x An x Fo) en mm | 73 x 380 x 520 |
| Medidas en mm (Ancho) | 380 |
| Medidas en mm (Alto) | 73 |
| Medidas en mm (Fondo) | 520 |
| Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera | 364 mm |
| Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera | 500 mm |
| Altura de montaje con caja de conexiones en mm | 95 |
| Peso neto en kg | 8 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,0 |
| Tensión en V | 230-240 |
| Frecuencia en Hz | 50-60 |
| Accesorios suministrados | |
| Rascador | • |
| Cable de conexión | Sí |

CS 1122 E
Elemento ProLine
con dos zonas de cocción eléctricas



CS1122E (Installation drawing)