

UO 6008

Base inferior, abierta

Para una carga y descarga ergonómicas de la lavadora y la secadora.



- Apto para PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Apto para PT 5186, PT 7186
- Altura 30,6, anchura 67,9, profundidad 68,2 cm

Código EAN: 4002514374789 / Número de material: 07129240 /
Número de material antiguo: 59600802D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Secadora	•
Familia de aparatos/accesorios	
PT 7186	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 6080	•
Categoría de producto	
Base/zócalo	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Chapa acero galvan pulverizada
Color	Octoazul
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	306
Medidas ext., ancho neto en mm	679
Medidas ext., fondo neto en mm	682
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	700
Medidas ext., fondo bruto en mm	700
Peso neto [kg]	12,90
Peso bruto en kg	17,20