

APWM 004

Caja de conexión dosificador

Con opciones de conexión para un máximo de 6 bombas dosificadoras.



- Caja de conexiones para bomba dosificadora y tubo de succión
- Para un montaje mural sencillo
- No es necesario abrir la tapa de la máquina
- Apto para bombas dosificadoras de tipo DOS MC

Código EAN: 4002514507804 / Número de material: 07304030 /  
Número de material antiguo: 59507001D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 413 Mop Star 130	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	----
Material	Material sintético
Color	Gris
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	180
Medidas ext., ancho neto en mm	250
Medidas ext., fondo neto en mm	90
Medidas ext., alto bruto en mm	260
Medidas ext., ancho bruto en mm	285
Medidas ext., fondo bruto en mm	200
Peso neto [kg]	1,81
Peso bruto en kg	2,27

APWM 004

Caja de conexión dosificador

Con opciones de conexión para un máximo de 6 bombas dosificadoras.