

E 327/1

Carro

para el alojamiento óptimo de 4 bandejas de malla DIN.



- Apropriado para 4 bandejas de malla DIN en 2 niveles
- Imán para usar el sensor del brazo aspersor de PG 8535, PG 8536
- Con brazo aspersor magnético integrado
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002514556239 / Número de material: 07333100 /  
Número de material antiguo: 69532702D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para band.s de malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	4
band.s de malla SPRI [número]	2
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	410
Medidas ext., ancho neto en mm	530
Medidas ext., fondo neto en mm	570
Medidas ext., alto bruto en mm	420
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	595
Peso neto en kg	2,40
Peso bruto en kg	3,30