

E 439/3

Carro

para el alojamiento óptimo de hasta 7 bandejas de malla.



- Apto para el alojam. de 7 bandejas de malla DIN en 3 o 4 niveles
- Con brazo aspersor magnético integrado
- El segundo nivel desde abajo es extraíble
- Las alturas de carga de los 4 niveles son diferentes
- Dispositivo de soporte para ML/2 para det au. carro con br. asp.

Código EAN: 4002514556246 / Número de material: 07333110 /  
Número de material antiguo: 69543905D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para band.s de malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	7
band.s de malla SPRI [número]	4
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	505
Medidas ext., ancho neto en mm	532
Medidas ext., fondo neto en mm	517
Medidas ext., alto bruto en mm	500
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	11,80
Peso bruto en kg	13,30