

XKM RS 232

Módulo de comunicación

Juego de reequipamiento para módulo XKM con RS 232, juego de montaje incluido



- Para integrar un módulo de comunicación

Código EAN: 4002514610283 / Número de material: 07467040 /  
Número de material antiguo: 50501001D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Secadora	•
Familia de aparatos/accesorios	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•

XKM RS 232

Módulo de comunicación

Juego de reequipamiento para módulo XKM con RS 232, juego de montaje incluido



Código EAN: 4002514610283 / Número de material: 07467040 /  
Número de material antiguo: 50501001D

PWT 6089

#### Categoría de producto

Sistema de cobro

Sistema de dosificación

Doc. procesos/datos de func./comunicación

Accesorios del aparato recaudador

Otros accesorios

#### Características del producto

Conexión eléctrica

•

•

•

•

•

•

OHNE

#### Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm

50

Medidas ext., ancho neto en mm

220

Medidas ext., fondo neto en mm

180

Medidas ext., alto bruto en mm

58

Medidas ext., ancho bruto en mm

225

Medidas ext., fondo bruto en mm

185

Peso neto [kg]

0,15

Peso bruto en kg

0,35

#### Normas, homologaciones y distintivos

CE

•