

## DOS-GP3

Carcasa para bombas de acero inoxidable

Con 3 bombas dosificadoras con manguera y lanza para montaje.



- Carcasa DOS G2 con 3 bombas dosificadoras DOS P2
- Regleta de bornes de 12 polos para una conexión sencilla

Código EAN: 4002514681634 / Número de material: 07569230 /  
Número de material antiguo: 59170332D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras	•
<b>Familia de aparatos/accesorios</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sistema de dosificación	•
<b>Características del producto</b>	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Acero inoxidable, Material sintético
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	540
Medidas ext., ancho neto en mm	540
Medidas ext., fondo neto en mm	190
Medidas ext., alto bruto en mm	185
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	540

DOS-GP3

Carcasa para bombas de acero inoxidable

Con 3 bombas dosificadoras con manguera y lanza para montaje.



Código EAN: 4002514681634 / Número de material: 07569230 /  
Número de material antiguo: 59170332D

Peso neto [kg]	6,80
Peso bruto en kg	7,93