

UG 6008

Base inferior, cerrada

Para una carga y descarga ergonómicas de la lavadora y la secadora.



- Apto para PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Apto para PT 5186, PT 7186
- Altura 33,6, anchura 69,2, profundidad 68,6 cm

Código EAN: 4002514759364 / Número de material: 07689330 /
Número de material antiguo: 59600801D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PT 5186	•
PT 7188	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 6080	•
PW 6088	•
Categoría de producto	
Base/zócalo	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	----
Material	Acero inoxidable, Chapa acero galvan pulverizada
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	336
Medidas ext., ancho neto en mm	692
Medidas ext., fondo neto en mm	686
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	700
Medidas ext., fondo bruto en mm	700
Peso neto [kg]	18,30
Peso bruto en kg	22,60