

E 735/2

Carro

para el alojamiento óptimo de instrumental en 3 niveles.



- Equipado con 2 brazos aspersores integrados
- Las medidas de carga de los niveles individuales son diferentes
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (sin imán ML)

Código EAN: 4002514816388 / Número de material: 07765710 /  
Número de material antiguo: 69573503D

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Familia de productos</b>  |                  |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio                                 | •                |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina                                    | •                |
| <b>Pertenencia de aparatos</b>   |                  |
| G 7825   | •                |
| G 7826   | •                |
| <b>Categoría de producto</b>   |                  |
| Carro para complementos  | •                |
| <b>Características del producto</b>  |                  |
| Material   | Acero inoxidable |
| Color  | Acero inoxidable |
| <b>Capacidad</b>   |                  |
| Jaulas de malla DIN [número]   | 6                |
| band.s de malla SPRI [número]  | 3                |
| <b>Conexión eléctrica estándar</b>   |                  |
| Número de fases  | 0                |
| Tensión en V   | 0                |
| Frecuencia en Hz   | 0                |
| Pot. nominal total en kW   | 0,00             |
| Fusibles en A  | 0                |
| <b>Medidas y peso</b>  |                  |
| Medidas ext., alto neto en mm  | 552              |
| Medidas ext., ancho neto en mm   | 530              |
| Medidas ext., fondo neto en mm   | 600              |
| Medidas ext., alto bruto en mm   | 650              |
| Medidas ext., ancho bruto en mm  | 550              |
| Medidas ext., fondo bruto en mm  | 640              |
| Peso neto en kg  | 10,80            |
| Peso bruto en kg   | 12,80            |
| <b>Suministro del aparato</b>  |                  |
| Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (sin imán) [número] | 1                |