

PW 5105 Vario [EL AV]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, duración mínima de 53 min y válvula de desagüe.



- Volumen del tambor 100 l, carga 10.0 kg
- Amplia variedad de programas: programas de lavado personalizados
- Cuidado de la ropa con tambor panal de abeja de Miele
- Especialmente eficiente: consumo mínimo de agua y de energía
- Resultado óptimo del centrifugado: humedad residual 50 %*, factor g370

*Indicación de humedad residual referida al lavado en caliente en el último ciclo de aclarado.

Código EAN: 4002514906287 / Número de material: 07899170 /
Número de material antiguo: 51510576N

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Octoplus
Frontal	Azul octo
Proporción de llenado	1:10
Cantidad de carga en kg	10,0
Volumen del tambor en l	100
Apertura de la puerta [Ø] en mm	370
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	derecha
Motor libre de mantenimiento con convertidor de frecuencia	•
Tambor protector de acero inoxidable	•
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para empresas de limpieza	•
Apto para lavanderías autoservicio	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para tintorerías	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para bomberos y servicios de emergencia	•
Apto para criaderos de caballos y establos	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para hospitales	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
Apto para uso doméstico	•
Datos de potencia	
Consumo específico de agua con conexión a agua caliente en l/kg	8,00
Consumo específico de energía en caso de conexión a agua caliente en kWh/kg	0,06
Duración del programa con conexión a agua fría en min.	58
Duración del programa con conexión a agua caliente en min.	53
Humedad residual en aclarados en frío en %	54
Humedad residual en aclarados en caliente en %	50
R.p.m. de centrifugado en U/min	1100
Factor g	370
Horas de servicio comprobadas	30000
Control	
Tipo de manejo	Profitronic L Vario
Programable	Programable
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•

PW 5105 Vario [EL AV]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, duración mínima de 53 min y válvula de desagüe.



Código EAN: 4002514906287 / Número de material: 07899170 /
Número de material antiguo: 51510576N

Programas básicos y especializados	
Programas básicos	•
Programas para hostelería y gastronomía	•
Programas para residencias de ancianos	•
Programas para empresas de limpieza	•
Programas para lavanderías autoservicio	•
Programas para residencias y edificios de viviendas	•
Programas para tintorerías	•
Programas para lavanderías y centros de planchado	•
Programas para empresas artesanales	•
Programas para bomberos y servicios de emergencia	•
Programas para criaderos de caballos/granjas ecuestres/establos	•
Programas para universidades, guarderías y escuelas	•
Programas para hospitales	•
Programas para restaurantes de comida rápida	•
Programas para campings	•
Programas para clubes deportivos	•
Programas para los salones de belleza, de bienestar y gimnasios	•
Programas para hogares	•
Programas para consultorios médicos y de dentistas	•
Dosificación	
Cajetín	3 compartimentos
Adaptador para dosificación de productos líquidos patentado	•
Opciones máximas de conexión para bombas de dosificación [número]	6
Detección de vacío	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3 AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	7,95
Potencia nominal total en kW	8,20
Fusibles en A	20
Conexión de agua/desagüe	
Agua fría [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua caliente [cantidad]	1x 1/2" con unión roscada 3/4"
Agua ya usada (opcional) [cantidad]	1 x 1/2" con unión roscada de 3/4"
Válvula de desagüe	DN 70
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	827
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	915
Peso neto en kg	148,0
Peso bruto en kg	159

PW 5105 Vario [EL AV]

Lavadora con calentamiento eléctrico

con agregado de libre oscilación, duración mínima de 53 min y válvula de desagüe.



Código EAN: 4002514906287 / Número de material: 07899170 /

Número de material antiguo: 51510576N

Carga máxima sobre el suelo en N/m² 2750

Valores de emisión

Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo <70 dB(A) re 20 µPa

Emisión de calor a la habitación en Mj/h 2,80

Equipamiento

Tratamiento de paños •

Control de desequilibrios •

Lavados desinfectantes •

Supervisión de temperatura •

Resistencia calefactora especial •

Control automático de carga •

Caudalímetro •

Zócalo de comunicación •

Accesorios independientes del aparato •

Eficiencia y sostenibilidad

Cuota de reciclado en % 95

Posibilidades de conexión

Sistema de cobro •

Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento •

Módulo de interfaz RS 232 (opcional) •

Desconexión de carga de pico/gestión de energía (opcional) •

Capacidades

Mascarillas respiratorias [número] 7

Uniformes [número] 1-2

Chaquetas de uniformes [número] 2

Edredones sintéticos [número] 1

Almohadas sintéticas [número] 2

Edredones de plumas [número] 1

Almohadas de plumas [número] 2

Paños, 22 g [número] 227

Mopas, algodón, 40 cm/190 g [número] 53

Mopas, algodón, 50 cm/220 g [número] 45

Mopas, microfibra, 40 cm/120 g [número] 80

Mopas, microfibra, 50 cm/170 g [número] 55

Mantas ligeras para caballos [número] 2

Normas, homologaciones y distintivos

CE •

VDE •

Protección antisalpicaduras IP X4 •

WEEE •

RCM •

Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE •