

PT 5186 [EL]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico con una duración mínima de 42 min para un alto rendimiento de planchado.



- Volumen del tambor 180.00 l, carga 8.0 kg
- Sistema de secado delicado: PerfectDry
- Protección de la ropa: tambor con estructura de panal de abeja
- Resultados perfectos de secado: inversión inteligente del tambor
- Manejo sencillo: puerta con ventana y filtro de gran superficie

Código EAN: 4002514932279 / Número de material: 07937750 /  
Número de material antiguo: 52518603D

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Carga frontal
Línea	Octoplus
Frontal	Azul octo
Cantidad de carga en kg	8,0
Proporción de llenado	1:22,5
Volumen del tambor en l	180,00
Sistema de secado	Salida de aire
Apertura de la puerta [Ø] en mm	440
Ángulo de apertura de la puerta en grados	180
Apertura de la puerta	izquierda
Tambor protector de acero inoxidable	Sí
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para edificios de viviendas y residencias	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para talleres	•
Apto para universidades, escuelas y guarderías	•
Apto para campings	•
Apto para clubes deportivos	•
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios	•
<b>Datos de potencia</b>	
Potencia máxima de vaporización en l/h	6,50
Duración del programa en min.	42
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Símbolo ProfiLine B
Programable	Ajuste det. parámetros
Control del programa	Control por humedad residual
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Panel con símbolos fácilmente comprensibles	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Programas básicos y especializados</b>	
Programas básicos	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	6,15
Potencia nominal total en kW	6,70
Fusibles en A	10
<b>Medidas y peso de la secadora</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1020
Medidas exteriores, ancho neto en mm	700
Medidas exteriores, fondo neto en mm	763
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1215
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	760
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	820

PT 5186 [EL]

Secadora de salida de aire con calentamiento eléctrico

con una duración mínima de 42 min para un alto rendimiento de planchado.



Código EAN: 4002514932279 / Número de material: 07937750 /  
Número de material antiguo: 52518603D

Peso neto en kg	77,0
Peso bruto en kg	88
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,62
<b>Equipamiento</b>	
Sistema inteligente de reversión del tambor	•
Conducción axial del aire	•
Filtro de amplia superficie	•
PerfectDry	•
Desprendedores Softlift	•
Función Delicado	•
Cesto de secado (opcional)	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Sistema de cobro	•
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento	•
Desconexión de carga de pico/gestión de energía (opcional)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
VDE	•
Protección antisalpicaduras IP X4	•
WEEE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•