

UO 5010

Base inferior, abierta

Para una carga y descarga ergonómicas de la lavadora.



- Apto para PW 5105, Mopstar 130
- Altura 30,6, anchura 78,3, profundidad 69,2 cm

Código EAN: 4002514984940 / Número de material: 09038900 /
Número de material antiguo: 59501002D

Familia de productos	
Lavadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
Categoría de producto	
Base/zócalo	•
Características del producto	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Chapa acero galvan pulverizada
Color	Octoazul
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	336
Medidas ext., ancho neto en mm	783
Medidas ext., fondo neto en mm	692
Medidas ext., alto bruto en mm	342
Medidas ext., ancho bruto en mm	811
Medidas ext., fondo bruto en mm	702
Peso neto [kg]	15,20
Peso bruto en kg	18,50