

CS 1222 I  
Elemento ProLine  
con dos zonas de cocción de inducción



- Diseño profesional: vitrocerámica con marco en anchura de 380 mm 380 mm
- Especialmente versátil: 2 zonas de cocción, incl. 1 zona cocción/asar
- Control rápido y fácil – manejo mediante mandos de metal
- Amplio rango de potencia: función de "Mantener caliente" y TwinBooster
- Cómodo y seguro – piloto de conexión e indicación de calor

Código EAN: 4002515021750 / Número de material: 09068600 /  
Número de material antiguo: 27122250E

<b>Tipo de calentamiento</b>	
Tipo de calentamiento	Inducción
<b>Diseño</b>	
ProLine	•
<b>Diseño</b>	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Cerquillo perimetral de acero inoxidable	•
Diseño con estampado	LightPrint
Logotipo Miele en acero inoxidable en relieve	•
Montaje sobre encimera	•
<b>Dotación de zonas de cocción</b>	
Número de zonas de cocción	2
<b>1. zona/área de cocción</b>	
Posición	anterior centro
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 100-160
Potencia máx. del Booster en W	2200
Potencia máx. en W	1400
<b>2. zona/área de cocción</b>	
Posición	posterior centro
Tipo	Zona para asar y cocinar
Tamaño en mm	Ø 200 / 200x300
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. en W	2300
Potencia máx. TwinBooster en W	3700
<b>Confort de manejo</b>	
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Inicio automático de cocción	•
Manejo a través de mandos	•
Mantenimiento del calor	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Aprovechamiento del calor residual	•
<b>Confort de mantenimiento</b>	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•
Piloto de conexión	•
<b>Datos técnicos</b>	
Medidas (Al x An x Fo) en mm	73 x 380 x 520
Medidas en mm (Ancho)	380
Medidas en mm (Alto)	73
Medidas en mm (Fondo)	520
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	364

CS 1222 I  
Elemento ProLine  
con dos zonas de cocción de inducción



Código EAN: 4002515021750 / Número de material: 09068600 /  
Número de material antiguo: 27122250E

Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500
---	-----

Altura de montaje con caja de conexiones en mm	73
--	----

Peso neto en kg	8
-----------------	---

Potencia nominal total en kW	3,70
------------------------------	------

Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
--	-----


Tensión en V	230-240
--------------	---------

Frecuencia en Hz	50-60
------------------	-------

<b>Accesorios suministrados</b>	
---------------------------------	--

Cable de conexión	Sí
-------------------	----

CS 1222 I  
Elemento ProLine  
con dos zonas de cocción de inducción



CS 1221-1 I, CS 1222 I (Installation drawing)