


KM 6347

Placa de inducción

con zona de cocción PowerFlex para una máxima versatilidad y potencia.



- Selección rápida con el teclado numérico: selección directa
- Diseño atractivo: 764 mm 764 mm mm de ancho con cerquillo perimetral
- Versátil y rápido: 4 zonas de cocción incl. 1 zona PowerFlex
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity
- Amplio rango de potencia: función de "Mantener caliente" y TwinBooster


Código EAN: 4002515254660 / Número de material: 09440270 /
Número de material antiguo: 26634752E

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Inducción
Diseño	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Elegante superficie de vitrocerámica	•
Cerquillo perimetral de acero inoxidable	•
Diseño con estampado	LightPrint
Montaje sobre encimera	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Zonas de cocción PowerFlex	
Número	2
Diámetro en mm	Ø 150 – 230
Potencia en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3700
1. zona/área de cocción	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 160-230
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. en W	2300
Potencia máx. TwinBooster en W	3700
2. zona/área de cocción	
Posición	posterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 100-160
Potencia máx. del Booster en W	2200
Potencia máx. en W	1400
3. zona/área de cocción	
Posición	derecha
Tipo	Puente PowerFlex
Tamaño en mm	230x390
Potencia máx. del Booster en W	4800
Potencia máx. en W	3400
Potencia máx. TwinBooster en W	7400
Confort de manejo	
Miele@home	•
Manejo a través de teclas sensoras	Selección Directa
Reconocimiento de menaje y del tamaño de recipientes	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Función Stop & Go	•
Desconexión de seguridad	•
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)	•
Minutero avisador	•
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•

KM 6347

Placa de inducción

con zona de cocción PowerFlex para una máxima versatilidad y potencia.



Código EAN: 4002515254660 / Número de material: 09440270 /
Número de material antiguo: 26634752E

Seguridad

Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•

Datos técnicos


Medidas en mm (Ancho)	764
Medidas en mm (Alto)	51
Medidas en mm (Fondo)	504
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	750
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	490
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	48
Peso neto en kg	12
Potencia nominal total en kW	7,30
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,4
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60

Accesorios suministrados

Cable de conexión	Sí
-------------------	----

KM 6347
Placa de inducción

con zona de cocción PowerFlex para una máxima versatilidad y potencia.



KM 6307, KM 6347 PowerFlex (Installation drawing)