

PG 8536 [AD OIL SST]  
Lavadora desinfectadora  
con toma de agua AD y juntas de aceite.



- Capacidad/carga p. ej. 66 vidrios de cuello estrecho o 96 pipetas
- Máxima flexibilidad – Control de libre programación
- Seguridad – Sensor del brazo aspersor y detección autom del carro
- Resultados de secado perfectos – Secado con aire caliente eficaz
- Seguridad absoluta – Interfaz para la documentación del proceso

Código EAN: 4002515385708 / Número de material: 09532320 /  
Número de material antiguo: 62853688ZER

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Aparato de libre instalación, ancho
Revestimiento exterior	Acero inoxidable
Bloqueo eléctrico de la puerta	•
Avisador acústico, indicación acústica al final del programa	•
Construcción que facilita el mantenimiento	•
<b>Aplicación</b>	
Apto para hospitales	•
Apto para laboratorio	•
Apto para clínicas médicas	•
Apto para consultas de cirugía ambulatoria	•
<b>Capacidad</b>	
Bandejas de malla DIN por carga [número]	7
Sets para cirugía mínimamente invasiva por carga [número]	2
Sets para anestesia por carga [número]	2-3
Vidrios de cuello estrecho por carga [número]	66
Pipetas por carga [número]	96
<b>Datos de potencia</b>	
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	600
Volumen útil de la cuba en l	137,00
Horas de servicio comprobadas	15000
Duración del programa más corto (limpieza y desinfección) en min.	27
Temperatura máxima de aclarado en °C	93
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	Profitronic+
Selección de programas	Touch on Glass
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Programable	Programación libre
Programas [número]	18
Apto para control remoto por el Service	•
Memorias libres para programas [número]	30
Control valor AO	•
Reinicio automático del programa	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	9,00
Potencia nominal total en kW	10,20
Fusibles en A	16
Longitud cable conex. red en m	1,60
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1
Agua fría para el condensador de vapor [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en kPa	250-1000
Agua completamente desmineralizada [cantidad]	1

PG 8536 [AD OIL SST]  
Lavadora desinfectadora  
con toma de agua AD y juntas de aceite.



Código EAN: 4002515385708 / Número de material: 09532320 /  
Número de material antiguo: 62853688ZER

Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Dureza máxima del agua (agua fría/agua caliente) en mmol/l	10,70
Bomba de desagüe [DN]	22
Descalcificador integrado	•
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	1175
Medidas exteriores, ancho neto en mm	900
Medidas exteriores, fondo neto en mm	700
Cuba, altura interior útil en mm	520
Cuba, ancho interior útil en mm	530
Peso neto en kg	177
<b>Unidad de secado</b>	
Grupo de secado integrado	•
Ventilador en kW	0,30
Registro calefactor en kW	2,30
Potencia nominal total en kW	2,60
Potencia de extracción en m <sup>3</sup> /h	60
Ajuste de temperatura en pasos de 1 °C	60-115
Ajuste del tiempo en pasos de 1 minuto	1-240
Clase de filtro Hepa	H14
Tasa de filtración del filtro Hepa (DIN EN 1822) en %	99,99
Tiempo de uso del filtro HEPA en h	500
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1380
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	1200
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	900
Cuba, fondo del cesto superior en mm	474
Cuba, fondo del cesto inferior en mm	520
Peso bruto en kg	208
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,62
<b>Equipamiento</b>	
Bombas de dosificación integrables adicionales (opcional)	•
Interfaz para la documentación del proceso	•
Interfaz de servicio al cliente	•
Alcance de componentes (opción)	•
<b>Programas</b>	
DES-VAR-TD	•
DES-VAR-TD-AN	•
VAR-TD-NR	•
Inorgánica	•
Orgánica	•
Plásticos	•
OFTALMOLOGÍA	•
ORTHOVARIO	•
OXIVARIO	•
OXIVARIO PLUS	•
ZAPATO TD	•

PG 8536 [AD OIL SST]  
Lavadora desinfectadora  
con toma de agua AD y juntas de aceite.



Código EAN: 4002515385708 / Número de material: 09532320 /  
Número de material antiguo: 62853688ZER

ESPECIAL 93/10	•
DESIN-QUÍMICA	•
LAB-ESTÁNDAR	•
LAB-UNIVERSAL	•
LAB-INTENSIVO	•
LAB-PIPETAS	•
LAB-ACEITE	•
<b>Equipamiento</b>	
1 bomba dosificadora para detergente líquido	•
1 bomba dosificadora para neutralizante	•
Bombas de dosificación de fuelle	•
Control del volumen de dosificación por ultrasonido	•
Supervisión del brazo aspersor	•
Supervisión de la conductividad (opcional)	•
Sistema de filtro multicomponente	•
Bomba con alta potencia de circulación	•
Detección automática del carro	•
Secado activo	•
Opciones de regulación para agentes químicos de procesos (4 x 5 l)	•
Juntas resistentes al aceite y la grasa	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad (1.4301/304)	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Interfaz serial RS 232	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
Símbolo VDE (Seguridad eléctrica)	•
Tipo de protección IP según EN 60529: IP 20	•
EN 61010-2-040	•
Directiva RoHS 2011/65/UE	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Interfaz Ethernet	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
EN 61010-1	•