

APH 100

Segosoft Serial Industrial Converter

para conexión en serie de 2 aparatos con conexión USB del PC/ordenador portátil.



- Sep. galvánica de todas las conex., protec. contra sobretensión
- Uso de puerto USB en ordenador/ordenador portátil para 2 aparatos
- Es posible conectar aparatos de otros fabricantes
- Para uso con Segosoft Miele Edition
- Alcance de suministro: adapt. enchufe (1,4 m), cable USB (0,5 m)

Código EAN: 4002515303818 / Número de material: 09574000 /
Número de material antiguo: 68815602D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Autoclaves de sobremesa	•
Pertinencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 6121	•
PWD 6122	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Color	Azul
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. portaobjetos	•
Prep. butirómetros	•
Tratamiento frascos de farmacia/ infusión	•
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•

APH 100

Segosoft Serial Industrial Converter

para conexión en serie de 2 aparatos con conexión USB del PC/ordenador portátil.



Código EAN: 4002515303818 / Número de material: 09574000 /
Número de material antiguo: 68815602D

Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s/tablas	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. probetas graduadas	•
Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada	•
Prep. diversos utensilios	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	100
Frecuencia en Hz	50-60
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	109
Medidas ext., ancho neto en mm	31
Medidas ext., fondo neto en mm	90
Medidas ext., alto bruto en mm	50
Medidas ext., ancho bruto en mm	155
Medidas ext., fondo bruto en mm	235
Peso neto en kg	0,37
Peso bruto en kg	0,47
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•