

## APH 110 Net500

Convertidor de red Segosoft

para una conexión de aparatos con interfaz en serie a una red.



- Transformación de datos serie (RS 232) en datos de red (TCP/IP)
- Sep. galvánica de todas las conex., protec. contra sobretensión
- Capacidad de Power over Ethernet (PoE)
- Para uso con Segosoft Miele Edition
- Volumen de suministro: adapt. enchufe (1,4 m)

Código EAN: 4002515388464 / Número de material: 09687440 /  
Número de material antiguo: 68815902D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Autoclaves de sobremesa	•
Perteneencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 6121	•
PWD 6122	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Color	Azul
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. portaobjetos	•
Prep. butirómetros	•
Tratamiento frascos de farmacia/ infusión	•
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•

APH 110 Net500

Convertidor de red Segosoft

para una conexión de aparatos con interfaz en serie a una red.



Código EAN: 4002515388464 / Número de material: 09687440 /

Número de material antiguo: 68815902D

Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s/tablas	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. probetas graduadas	•
Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada	•
Prep. diversos utensilios	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	100
Frecuencia en Hz	50-60
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	90
Medidas ext., ancho neto en mm	109
Medidas ext., fondo neto en mm	31
Medidas ext., alto bruto en mm	50
Medidas ext., ancho bruto en mm	155
Medidas ext., fondo bruto en mm	235
Peso neto en kg	0,32
Peso bruto en kg	0,46
<b>Normas, homolog. y distintivos</b>	
CE	•