

E 812

Complemento

Para alojar cristalería de forma óptima.



- Apto para el cesto superior O 891 y O 892
- Para 7 vasos con un diámetro máx. de 60 cm.

Código EAN: 4002515387672 / Número de material: 09742240 /
Número de material antiguo: 67581201D

| | |
|---|----------------------|
| Familia de productos | |
| Lavavajillas Freshwater | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Categoría de producto | |
| comp. vasos | • |
| Características del producto | |
| Material | Alambre, rilsanizado |
| Color | Blanco |
| Acoplable en el cesto superior | O 891, O 892 |
| Capacidad | |
| Vasos de hasta Ø máx. de 60 mm [número] | 7 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |

E 812

Complemento

Para alojar cristalería de forma óptima.

Código EAN: 4002515387672 / Número de material: 09742240 /
Número de material antiguo: 67581201D



| Medidas y peso | |
|---------------------------------|------|
| Medidas ext., alto neto en mm | 143 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 230 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 467 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 32 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 615 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 50 |
| Peso neto en kg | 0,30 |
| Peso bruto en kg | 0,51 |