

## PG 8055 U [MK SPEED]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Con cestos, para negocios de hostelería, colegios y residencias.



- Máx. eficiencia de limpieza\*: 225 platos/h
- Lavado flexible de 2 cestos de alambre o plástico en cada carga
- Manejo fácil gracias al sencillo diseño del panel de mandos
- Siempre el programa ideal: soluciones específicas en cada lavado
- Resultados excelentes gracias al sistema de lavado Freshwater

\* Los valores indicados pueden variar en función de las condiciones de montaje (temperatura de entrada de agua / conexión eléctrica).

Código EAN: 4002515393130 / Número de material: 09755070 /

Número de material antiguo: 61805510SER

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Lavavajillas empotrable bajo encimera
Línea	Professional
Modelo	Speed
Sistema de lavado	De carga frontal Freshwater
Número de niveles de lavado	2
Frontal	Blanco loto
Paredes laterales	Blanco loto
Convertible en aparato de libre instalación	Libre instalación 1-80, blanco
<b>Aplicación</b>	
Apto para restaurantes/bares	•
Apto para hotelería	•
Apto para pensiones	•
Apto para comedores sociales	•
Apto para clubes deportivos	•
<b>Datos de potencia</b>	
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	390
Duración del programa más corto en min	8
Temperatura máxima de aclarado en °C	70
Eficiencia de limpieza platos/h	225
Rendimiento de limpieza cestos/h	15
Posibilidad de lavar cestos de material sintético en 2 niveles	•
Vida útil en ciclos de lavado	15000
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	TouchControl
Selección de programas	Touch on Metal
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Indicación de tiempo restante	•
Tiempo de mantenimiento de la temperatura ajustable	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
Manejo independiente del idioma	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora en kW	8,50
Potencia nominal total en kW	8,90
Fusibles en A	16
Longitud cable conex. red en m	1,70
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	AC 230V 50HZ
Potencia calefactora en kW	3,00
Potencia nominal total en kW	3,40
Fusibles en A	16
<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua caliente o fría [cantidad]	1

## PG 8055 U [MK SPEED]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Con cestos, para negocios de hostelería, colegios y residencias.



Código EAN: 4002515393130 / Número de material: 09755070 /

Número de material antiguo: 61805510SER

Presión de caudal necesaria en bares	0,40-10,00
Bomba de desagüe [DN]	22
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Descalcificador integrado	•
Dureza máxima del agua en mmol/l	10,70
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
Consumo de agua por ciclo de lavado en l	17,50

### Medidas y peso

Medidas exteriores, alto en mm	820
Medidas exteriores, ancho en mm	598
Medidas exteriores, fondo en mm	580
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	675
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	745
Espacio útil de lavado, alto en mm	559
Espacio útil de lavado, ancho en mm	530
Espacio útil de lavado, fondo del cesto superior en mm	474
Espacio útil de lavado, fondo del cesto inferior en mm	505
Altura del nivel sobre el suelo en mm	216
Peso neto [kg]	63
Peso bruto en kg	69
Carga máxima sobre el suelo en N/m <sup>2</sup>	1200

### Valores de emisión

Nivel presión sonora emitida en lugar de trabajo (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Nivel acústico (LwA)	59,0
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,08

### Programas

Universal	•
Corto	•
Higiene	•
Frío/Prelavado	•
Vasos	•
Vasos de cerveza	•
Plásticos	•
Ahorro de energía/Eco	•
Intensivo	•
Regeneración	•
Evacuación de agua	•

### Dotación de los cestos

1 x O 891 Cesto superior para tazas	•
1 x U 890 Cesto inferior para complementos	•
1 x E 810 Complemento para platos de postre	•
2 x E 165 Complementos para cubiertos	•
2 x E 216 Complementos para platos	•
Cesto superior ajustable en altura	•


### Equipamiento

Secado	Sistema de secado con recirculación Turbothermic, sin
--------	---

PG 8055 U [MK SPEED]

Lavavajillas bajo encimera FreshWater

Con cestos, para negocios de hostelería, colegios y residencias.



Código EAN: 4002515393130 / Número de material: 09755070 /

Número de material antiguo: 61805510SER

1 aparato de dosificación combinada/puerta para detergente en polvo y abrillantador	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad	•
Depósito de sal en la puerta	•
Perfect GlassCare	•
Temperatura de aclarado modificable	•
Temperatura de lavado modificable	•
Tiempo de lavado modificable	•
Interfaz óptica	•
Amplia variedad de accesorios (opcional)	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Módulo externo de dosificación para detergente o abrillantador	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/CE	•
CEM	•
Protección contra ondas	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•