

SK

Acoplamiento rápido

Para cambiar bombonas de desmineralización con sencillez y comodidad.



- 2 conexiones enchufables VA de 3/4", 2 acoplamientos rápidos de 3/4"
- Se incluyen juntas para el juego de mangueras existente.

Código EAN: 4002515411735 / Número de material: 09782600 /  
Número de material antiguo: 69431901D

| Familia de productos                     |   |
|--|---|
| Lavavajillas Freshwater                  | • |
| Lavavajillas de tanque                   | • |
| Lavavajillas de campana                  | • |
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Lavadoras desinfectadoras                | • |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina    | • |
| Pertinencia de aparatos                  |   |
| G 8066                                   | • |
| PG 8067                                  | • |
| PG 8041                                  | • |
| PG 8043                                  | • |
| PG 8045                                  | • |
| PG 8055                                  | • |
| PG 8055 U                                | • |
| PG 8056                                  | • |
| PG 8056 U                                | • |
| PG 8057 TD                               | • |
| PG 8057 TD U                             | • |
| PG 8058                                  | • |
| PG 8058 U                                | • |
| PG 8059                                  | • |
| PG 8059 U                                | • |
| PG 8060                                  | • |
| PG 8061                                  | • |
| PG 8061 U                                | • |
| PG 8164                                  | • |
| PG 8165                                  | • |
| PG 8166                                  | • |
| PG 8169                                  | • |
| PG 8172                                  | • |
| PG 8172 Eco                              | • |
| PTD 901                                  | • |
| PG 8096                                  | • |
| PG 8096 U                                | • |
| PG 8099                                  | • |
| PG 8099 U                                | • |
| PFD 400                                  | • |
| PFD 400 U                                | • |
| PFD 401                                  | • |
| PFD 401 U                                | • |
| PFD 402                                  | • |
| PFD 402 U                                | • |
| PFD 404                                  | • |
| PFD 404 U                                | • |
| PFD 405                                  | • |
| PFD 405 U                                | • |
| PFD 407                                  | • |
| PFD 407 U                                | • |
| PFD 408 U                                | • |

SK

Acoplamiento rápido

Para cambiar bombonas de desmineralización con sencillez y comodidad.



Código EAN: 4002515411735 / Número de material: 09782600 /  
Número de material antiguo: 69431901D

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| PTD 701                             | •                |
| PTD 702                             | •                |
| PTD 703                             | •                |
| PTD 704                             | •                |
| PG 8581                             | •                |
| PG 8582                             | •                |
| PG 8583                             | •                |
| PG 8583 CD                          | •                |
| PG 8591                             | •                |
| PG 8592                             | •                |
| PG 8593                             | •                |
| <b>Categoría de producto</b>        |                  |
| Prep. agua                          | •                |
| <b>Características del producto</b> |                  |
| Material                            | Acero inoxidable |
| Color                               | Acero inoxidable |
| <b>Medidas y peso</b>               |                  |
| Medidas ext., alto bruto en mm      | 12               |
| Medidas ext., ancho bruto en mm     | 80               |
| Medidas ext., fondo bruto en mm     | 120              |
| Peso neto en kg                     | 0,35             |
| Peso bruto en kg                    | 0,35             |