

DA 6096 W Wing

Campana extractora de pared

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



- Nada por arriba: con visera de cristal de 898 mm de ancho
- Potente: 650 m³/h en el nivel Booster
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele
- Perfecta para cada cocina: salida o recirculación de aire.



Código EAN: 4002515539262 / Número de material: 09982550 /
Número de material antiguo: 286096401B

Diseño	
Campana extractora de pared	•
Color del aparato	Obsidian Black
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 25-P
Confort de manejo	
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Niveles Booster	1
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo energético anual en kW/año	70,4
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	B
Consumo energético anual en kW/año	70,4
Clase de eficiencia fluidodinámica	B
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B
Confort de mantenimiento	
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	1
Iluminación	
LED	•
Número x W	2 x 4,5 W
Nivel de iluminación en Lx	380 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente alterna (motor CA)	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	200
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	300
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	400
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h	650
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	40,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	48,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	54,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	66,0
Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	33,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	39,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	51,0

DA 6096 W Wing

Campana extractora de pared

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



Código EAN: 4002515539262 / Número de material: 09982550 /

Número de material antiguo: 286096401B

Recirculación del aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	120
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	220
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	320
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h según EN 61591	520
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	48,0
Nivel acústico (dB(A) re1pW) en nivel de potencia Intensivo según EN 60704-3	71,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	55,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	62,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	33,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	41,0
En nivel de potencia 3: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	47,0
Presión sonora Nivel Intensivo (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	56,0
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
Datos técnicos	
Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm	547
Altura total de la campana con recirculación de aire y motor externo en mm	547
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	547
Ancho del cuerpo de la campana en mm	898
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	547
Alto del cuerpo de la campana en mm	547
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	547
Fondo del cuerpo de la campana en mm	523
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	547
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Peso neto en kg	20,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
Clavija con toma a tierra	•
Conexión fija	•
Potencia nominal total en kW	0,20
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50

DA 6096 W Wing

Campana extractora de pared

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



Código EAN: 4002515539262 / Número de material: 09982550 /


Número de material antiguo: 286096401B

Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Conexión para salida de aire arriba y atrás	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•
Accesorios especiales (no suministrados)	
Filtro de carbón activo regenerable	DKF 25-R
Chimenea	DADC 6000

DA 6096 W Wing

Campana extractora de pared

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



DA 6096 W – White and Black Wing (Installatin drawing)