

PG 8582 [WW AD LD]  
Lavadora desinfectadora  
con dosificación de líquido y función EcoDry.



- Capacidad/carga p. ej. 8 bandejas de malla DIN o 42 espéculos GYN
- Control del proceso: Presión de lavado y sensor del brazo asp.
- Consumo de agua 43 % menos en comparación con modelo precedente\*
- Función de apoyo al secado – EcoDry
- Conectable desde fábrica a través de WiFi o Ethernet

\* en comparación con el programa VarioTD de la G 7882

Código EAN: 4002515559857 / Número de material: 10088840 /  
Número de material antiguo: 62858204E

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Aparato de libre instalación, apto para integración bajo encimera, estrecho
Revestimiento exterior	Acero inoxidable
Empotrable bajo encimera	•
AutoClose: cierre automático de la puerta	•
Avisador acústico, indicación acústica al final del programa	•
Construcción que facilita el mantenimiento	•
<b>Aplicación</b>	
Apto para hospitales	•
Apto para clínicas médicas	•
Apto para consultas de cirugía ambulatoria	•
<b>Capacidad</b>	
Bandejas de malla DIN por carga [número]	8
Espéculos ginecológicos por carga [número]	42
Sets para cirugía mínimamente invasiva por carga [número]	1-2
Sets para anestesia por carga [número]	2-3
Instrumental de cuerpo hueco por carga [número]	44
<b>Datos de potencia</b>	
Bomba propulsora, Qmax en l/min.	500
Volumen útil de la cuba en l	145,00
Horas de servicio comprobadas	15000
Duración del programa más corto (limpieza y desinfección) en min.	22
Temperatura máxima de aclarado en °C	93
<b>Control</b>	
Tipo de manejo	TouchControl
Selección de programas	Touch on Metal
Teclas de selección directa	•
Preselección máx. de la hora de inicio en h	24
Programable	Programable
Programas [número]	18
Memorias libres para programas [número]	2
Control valor A0	•
Reinicio automático del programa	•
Indicación de tiempo restante	•
Indicación de desarrollo del programa	•
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Conexión eléctrica	3N AC 400V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	8,50
Potencia nominal total en kW	9,30
Fusibles en A	16
Longitud cable conex. red en m	1,80
<b>Posible variante de tensión 1</b>	
Conexión eléctrica	AC 230V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	2,50
Potencia nominal total en kW	3,30
Fusibles en A	16

PG 8582 [WW AD LD]  
Lavadora desinfectadora  
con dosificación de líquido y función EcoDry.



Código EAN: 4002515559857 / Número de material: 10088840 /  
Número de material antiguo: 62858204E

<b>Conexión de agua/desagüe</b>	
Agua fría [cantidad]	1
Agua fría para el condensador de vapor [cantidad]	1
Agua caliente [cantidad]	1
Presión de caudal necesaria en kPa	200-1000
Agua completamente desmineralizada [cantidad]	1
Altura máxima de impulsión de la bomba de desagüe en cm	100
Dureza máxima del agua (agua fría/agua caliente) en mmol/l	10,70
Bomba de desagüe [DN]	22
Descalcificador integrado	•
Sistema antifugas	Sistema Waterproof
<b>Medidas y peso</b>	
Peso neto en kg	74
<b>Unidad de secado</b>	
Potencia de extracción en m <sup>3</sup> /h	60
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto neto en mm	835
Medidas exteriores, ancho neto en mm	600
Medidas exteriores, fondo neto en mm	600
Medidas exteriores, alto bruto en mm	940
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	675
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	745
Cuba, altura interior útil en mm	520
Cuba, ancho interior útil en mm	530
Cuba, fondo del cesto superior en mm	474
Cuba, fondo del cesto inferior en mm	520
Peso bruto en kg	81
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h	1,50
<b>Equipamiento</b>	
Control del volumen de dosificación	•
Interfaz para la documentación del proceso (opcional)	•
Interfaz de servicio al cliente	•
Alcance de componentes (opción)	•
<b>Programas</b>	
Vario TD Instr 4 filtros	•
Vario TD Instr 6 filtros	•
Vario TD Instr 8 filtros	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GIN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL óptica	•
Especial 93 °C-10'	•
Oftalmología	•
Ophtha-Tray A207	•
Biberones	•
Calzado para quirófano	•

PG 8582 [WW AD LD]  
Lavadora desinfectadora  
con dosificación de líquido y función EcoDry.



Código EAN: 4002515559857 / Número de material: 10088840 /  
Número de material antiguo: 62858204E

Instrumental para unidades hospitalarias	•
Universal	•
<b>Equipamiento</b>	
1 dosificador (en puerta) para abrillantador	•
1 bomba dosificadora para detergente líquido	•
1 bomba dosificadora para neutralizante	•
Condensador de vapor	•
Control de la presión de lavado	•
Supervisión del brazo aspersor	•
Sistema de filtro multicomponente	•
Bomba de agua de velocidad variable	•
Carro de carga – acoplamiento directo	•
EcoDry	•
Depósito de sal en la puerta	•
Cuba soldada mediante tecnología láser, acabado perfecto	•
Resistencia fuera de la cuba	•
Cuba de acero inoxidable de alta calidad (1.4301/304)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
Símbolo VDE (Seguridad eléctrica)	•
Tipo de protección IP según EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Directiva RoHS 2011/65/UE	•
Clase de productos médicos UE IIb	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Interfaz de serie RS 232 (opcional)	•
WiFi mediante DataDiary (opcional)	•
Interfaz WiFi/Ethernet	•
Módulos de dosificación externos	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
EN 61010-1	•