

U 524/1

Cesto

Para el alojamiento óptimo de cristalería con un diámetro máx. de 10 cm.



- Con 4 filas

Código EAN: 4002515587621 / Número de material: 10094770 /
Número de material antiguo: 67652402D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Pertenenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 524/1

Cesto

Para el alojamiento óptimo de cristalería con un diámetro máx. de 10 cm.



Código EAN: 4002515587621 / Número de material: 10094770 /

Número de material antiguo: 67652402D

PTD 704

•

Categoría de producto

Cesto para vasos

•

Características del producto

Material Alambre, rilsanizado

Color Blanco

Número de filas 4

Distancia al puntal en mm 100

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm 184

Medidas ext., ancho neto en mm 500

Medidas ext., fondo neto en mm 500

Medidas ext., alto bruto en mm 223

Medidas ext., ancho bruto en mm 563

Medidas ext., fondo bruto en mm 563

Peso neto en kg 2,52

Peso bruto en kg 3,85