

## PUR 68 W

Campana extractora de pared

con teclas táctiles EasySwitch para un manejo cómodo e iluminación LED



- Diseño atemporal: visera de la campana de 598 mm de anchura
- Potente: 650 m<sup>3</sup>/h en el nivel Booster
- Filtrado eficiente – Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele
- Perfecta para cada cocina: salida o recirculación de aire.



Código EAN: 4002515710784 / Número de material: 10351360 /  
Número de material antiguo: 28416854D

|  |  |
|--|--|
| <b>Diseño</b>  |  |
| Campana extractora de pared  | •  |
| <b>Diseño constructivo</b>   |  |
| Color  | Acero inoxidable                         |
| <b>Funciones</b>   |  |
| Tipo de conducción de aire   | Salida de aire convertible recirculación |
| Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)                             | DUW 20                                   |
| Filtro de carbón activado – accesorios especiales  | DKF 12-P                                 |
| <b>Diseño</b>  |  |
| Posibilidad de elegir un color RAL como fabricación especial personalizada                 | •  |
| Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente                        | •  |
| <b>Confort de manejo</b>   |  |
| Control electrónico  | •  |
| Niveles de potencia (número sin nivel Booster)   | 3  |
| Desconexión del nivel Booster programable  | •  |
| CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana                                  | •  |
| <b>Eficiencia y sostenibilidad</b>   |  |
| Consumo energético anual en kW/año   | 47                                       |
| Clase de eficiencia energética (A+++ – D)  | A  |
| Consumo energético anual en kW/año   | 47,0                                     |
| Clase de eficiencia fluidodinámica   | A  |
| Clase de eficiencia de iluminación   | A  |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa   | A  |
| <b>Sistema de filtrado</b>   |  |
| Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas) | 2  |
| <b>Iluminación</b>   |  |
| LED  | •  |
| Número x W   | 2 x 3 W                                  |
| Nivel de iluminación en lx   | 330 lx                                   |
| Temperatura de color en K  | 3000 Kelvin                              |
| <b>Ventilador</b>  |  |
| Ventilador de doble absorción lateral  | •  |
| Motor de corriente alterna (motor CA)  | •  |
| <b>Salida de aire</b>  |  |
| Nivel de potencia 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591                                     | 265                                      |
| Nivel de potencia 2 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591                                     | 320                                      |
| Nivel de potencia 3 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591                                     | 395                                      |
| En nivel Booster: potencia de extracción en m <sup>3</sup> /h                              | 650                                      |
| Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3  | 47,0                                     |
| Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3  | 52,0                                     |
| Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3  | 56,0                                     |
| En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3                           | 67,0                                     |
| Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20µPa)                                   | 32,0                                     |
| En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa según EN 60704-2-13                | 37,0                                     |

## PUR 68 W

Campana extractora de pared

con teclas táctiles EasySwitch para un manejo cómodo e iluminación LED



Código EAN: 4002515710784 / Número de material: 10351360 /

Número de material antiguo: 28416854D

Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13 41,0

En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 52,0

### Recirculación del aire

Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591 190

Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591 270

Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591 330

Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m³/h) según EN 61591 460

Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 54,0

Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 60,0

Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 64,0

Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 71,0

En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 39,0

En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 45,0

Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13 48,0

Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13 56,0

### Seguridad

Desconexión automática de seguridad •

### Datos técnicos

Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm 685-1005

Altura total de la campana con recirculación de aire y motor externo en mm 815-1135

Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm 685

Ancho del cuerpo de la campana en mm 598

Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm 1005

Alto del cuerpo de la campana en mm 62

Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm 815

Fondo del cuerpo de la campana en mm 500

Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm 1135

Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm 450

Peso neto en kg 21,0

Longitud de la conducción eléctrica en m 1,5

Clavija con toma a tierra •

Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm 650

Potencia nominal total en kW 0,22

Tensión en V 230

Fusibles en A 10

Número de fases 1

Frecuencia en Hz 50

PUR 68 W

Campana extractora de pared

con teclas táctiles EasySwitch para un manejo cómodo e iluminación LED




Código EAN: 4002515710784 / Número de material: 10351360 /  
Número de material antiguo: 28416854D

| <b>Indicaciones para el montaje</b>             |          |
|---|----------|
| Conexión para salida de aire arriba             | •        |
| Conexión para salida de aire arriba y atrás     | •        |
| Diámetro de la boca de salida en mm             | 150      |
| Chimenea telescópica                            | •        |
| <b>Accesorios suministrados</b>                 |          |
| Clapeta antirretorno                            | •        |
| <b>Accesorios especiales (no suministrados)</b> |          |
| Filtro carbón activo                            | Nein     |
| Filtro de carbón activo regenerable             | DKF 12-R |

## PUR 68 W

Campana extractora de pared

con teclas táctiles EasySwitch para un manejo cómodo e iluminación LED



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)