

## Compact C1 Parquet EcoLine - SCAP3

Aspirador de trineo

con cepillo parquet para el perfecto cuidado de pavimentos duros delicados.



- Aspiración de bajo consumo energético: 550 W
- Uso versátil – accesorio universal
- Cuidadoso con los pavimentos duros delicados: Parquet Twister flexible
- Adaptable a la altura de trabajo de cada persona: tubo telescópico de acero inoxidable
- Aspiración fácil de amplias superficies, con un radio de 9 m

Código EAN: 4002515841877 / Número de material: 10693520 /  
Número de material antiguo: 41CAP330SEE

|   |  |
|---|--|
| <b>Diseño</b>   |  |
| Aspirador con bolsa   | •                                      |
| Modelo  | Compact C1                             |
| Tipo de motor   | EcoLine                                |
| Modelo de producto  | SCAP3                                  |
| <b>Diseño constructivo</b>  |  |
| Color   | Blanco loto                            |
| <b>Confort de manejo</b>  |  |
| Regulación electrónica de la potencia aspiradora  | Selector giratorio de 6 posiciones     |
| Asa para transporte ergonómico  | •                                      |
| Mango ergonómico  | •                                      |
| Tubo aspirador  | Tubo telescópico de acero inoxidable   |
| Sistema Parking para interrupciones de las tareas de aspiración                                   | •                                      |
| Sistema de estacionamiento para aparcar   | a un lado                              |
| <b>Movilidad</b>  |  |
| Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una máxima protección de los suelos | •                                      |
| Dirección mediante 3 ruedas   | •                                      |
| Radio de acción en m  | 9                                      |
| Longitud de cable en m  | 5,5                                    |
| <b>Sistema de filtrado</b>  |  |
| Tipo de bolsa aspirador   | HyClean FJM                            |
| Volumen de la bolsa recogepolvo en l  | 3,5                                    |
| Indicación para la sustitución de la bolsa recogepolvo  | •                                      |
| Filtro de salida de aire  | Filtro AirClean                        |
| Filtro protector del motor  | •                                      |
| <b>Seguridad</b>  |  |
| Sistema de bloqueo para la tobera y el mango  | •                                      |
| Posicionamiento automático de la bolsa recogepolvo  | •                                      |
| <b>Datos técnicos</b>   |  |
| Potencia en vatios  | 550                                    |
| Ancho en mm   | 429                                    |
| Altura en mm  | 230                                    |
| Peso neto en kg   | 6,2                                    |
| Potencia nominal en W   | 550                                    |
| <b>Accesorios suministrados</b>   |  |
| Tres accesorios   | en el VarioClip                        |
| Accesorio para tapicerías   | •                                      |
| Accesorio plano   | •                                      |
| Cepillo redondo con cerdas sintéticas   | •                                      |
| Cepillo universal   | SBB 300-3 cepillo para parquet Twister |
| Tobera universal SBD 355-3  | •                                      |
| Cepillo para parquet Twister SBB 300-3  | •                                      |
| Filtro  | Filtro AirClean                        |
| Cepillo de limpieza   | No                                     |