

## DOS G 80/1 Flex

Bomba dosificadora para bidones de 5 l

con indicador de nivel para la dosificación automática de detergentes líquidos.



- Para garrafas con altura de hasta 202 mm (hasta tope de garrafa)
- Dosificación de hasta 55 Milliliters ml por minuto
- Ajustable mediante la electrónica del lavavajillas
- Tapa de cierre flexible
- Lanza de aspiración 214 mm para garrafas de 5 l

Código EAN: 4002516331605 / Número de material: 10730810 /  
Número de material antiguo: 67747045D

| Familia de productos  |                    |
|---|--------------------|
| Lavavajillas Freshwater   | •                  |
| Lavavajillas de tanque  | •                  |
| Aparatos limpieza y desinf., laboratorio  | •                  |
| Pertenencia de aparatos   |                    |
| PG 8041   | •                  |
| PG 8043   | •                  |
| PG 8045   | •                  |
| PG 8055   | •                  |
| PG 8055 U   | •                  |
| PG 8056   | •                  |
| PG 8056 U   | •                  |
| PG 8057 TD  | •                  |
| PG 8057 TD U  | •                  |
| PG 8058   | •                  |
| PG 8058 U   | •                  |
| PG 8059   | •                  |
| PG 8059 U   | •                  |
| PG 8060   | •                  |
| PG 8063   | •                  |
| PG 8096   | •                  |
| PG 8096 U   | •                  |
| PG 8099   | •                  |
| PG 8099 U   | •                  |
| PFD 400   | •                  |
| PFD 400 U   | •                  |
| PFD 401   | •                  |
| PFD 401 U   | •                  |
| PFD 402   | •                  |
| PFD 402 U   | •                  |
| PFD 404   | •                  |
| PFD 404 U   | •                  |
| PFD 405   | •                  |
| PFD 405 U   | •                  |
| PFD 407   | •                  |
| PFD 407 U   | •                  |
| Categoría de producto   |                    |
| Sistema de dosificación externo   | •                  |
| Características del producto  |                    |
| Material  | Material sintético |
| Color   | Gris               |
| Tasa de propulsión en ml/60 s   | 55                 |
| Longitud de la lanza de succión en mm   | 214                |
| Longitud de la manguera de dosificación hasta la lanza de succión en mm                             | 1800               |
| Longitud de la manguera de dosificación desde el aparato hasta el módulo para la dosificación en mm | 2850               |
| Longitud del cable de conexión al aparato en mm   | 2800               |
| Anchura mínima de la abertura de la garrafa en mm   | 31                 |
| Anchura máxima de la abertura de la garrafa en mm   | 60                 |

DOS G 80/1 Flex

Bomba dosificadora para bidones de 5 l

con indicador de nivel para la dosificación automática de detergentes líquidos.



Código EAN: 4002516331605 / Número de material: 10730810 /  
Número de material antiguo: 67747045D

| <b>Conexión eléctrica estándar</b> |         |
|------------------------------------|---------|
| Número de fases                    | 1       |
| Cable neutro                       | N       |
| CA/CC                              | AC      |
| Tensión en V                       | 200-230 |
| Frecuencia en Hz                   | 50      |
| Pot. nominal total en kW           | 0,01    |
| Fusibles en A                      | 0       |
| <b>Medidas y peso</b>              |         |
| Medidas ext., alto neto en mm      | 114     |
| Medidas ext., ancho neto en mm     | 115     |
| Medidas ext., fondo neto en mm     | 139     |
| Medidas ext., alto bruto en mm     | 160     |
| Medidas ext., ancho bruto en mm    | 198     |
| Medidas ext., fondo bruto en mm    | 478     |
| Peso neto en kg                    | 2,23    |
| Peso bruto en kg                   | 2,49    |