

DOS G 80 ProfiLine Flex

Bomba dosificadora de productos líquidos

con indicador de nivel para la dosificación automática de detergentes líquidos.



- Para garrafas con altura de hasta 340 mm (hasta tope de garrafa)
- Dosificación de hasta 55 Milliliters ml por minuto
- Ajustable mediante la electrónica del lavavajillas
- Tapa de cierre flexible (cubre los hilos DIN 50 y 51)
- Ancho mínimo de la abertura de la garrafa 31 mm

Código EAN: 4002516330608 / Número de material: 10730840 /
Número de material antiguo: 67747050D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación externo	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Tasa de propulsión en ml/60 s	55
Longitud de la lanza de succión en mm	352
Longitud de la manguera de dosificación hasta la lanza de succión en mm	1800
Longitud de la manguera de dosificación desde el aparato hasta el módulo para la dosificación en mm	2850
Longitud del cable de conexión al aparato en mm	2800
Anchura mínima de la abertura de la garrafa en mm	31
Anchura máxima de la abertura de la garrafa en mm	60
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	200-230
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,01
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	114
Medidas ext., ancho neto en mm	115
Medidas ext., fondo neto en mm	139

DOS G 80 ProfiLine Flex

Bomba dosificadora de productos líquidos

con indicador de nivel para la dosificación automática de detergentes líquidos.



Código EAN: 4002516330608 / Número de material: 10730840 /
Número de material antiguo: 67747050D

Medidas ext., alto bruto en mm	200
--------------------------------	-----

Medidas ext., ancho bruto en mm	480
---------------------------------	-----

Medidas ext., fondo bruto en mm	150
---------------------------------	-----

Peso neto en kg	2,09
-----------------	------

Peso bruto en kg	2,29
------------------	------