

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



- Mismo diseño para todos los electrodomésticos de cocción de Miele
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Potente: 640 m<sup>3</sup>/h en el nivel Booster
- Económico y silencioso: potente motor ECO
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele



Código EAN: 4002515935934 / Número de material: 10750300 /  
Número de material antiguo: 28669830D

<b>Diseño</b>	
Campana extractora de pared	•
<b>Diseño constructivo</b>	
Color	Brilliant White
<b>Funciones</b>	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUW 20
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 12-P
<b>Confort de manejo</b>	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Manejo Touch integrado en la superficie de cristal	•
App Miele@mobile	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Desconexión del nivel Booster programable	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Saturación de los filtros de grasa programable	•
Saturación de los filtros de carbón activado programable	•
Paquete Silence	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
<b>Eficiencia y sostenibilidad</b>	
Consumo energético anual en kW/año	24,6
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A++
Motor ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	24,6
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
<b>Sistema de filtrado</b>	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	3
<b>Iluminación</b>	
LED	•
Número x W	3 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	670 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
<b>Salida de aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	200
Nivel de potencia 2 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	300
Nivel de potencia 3 (m <sup>3</sup> /h) según EN 61591	400
En nivel Booster: potencia de extracción en m <sup>3</sup> /h	640
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	36,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



Código EAN: 4002515935934 / Número de material: 10750300 /  
Número de material antiguo: 28669830D

Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	44,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	52,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	63,0
Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	29,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	37,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	48,0
<b>Recirculación del aire</b>	
Nivel de potencia 1 (m³/h) según EN 61591	110
Nivel de potencia 2 (m³/h) según EN 61591	185
Potencia de extracción (m³/h) en el nivel Intensivo según EN 61591	460
Nivel de potencia 3 (m³/h) según EN 61591	315
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	45,0
Nivel acústico (dB(A) re1pW) en nivel de potencia Intensivo según EN 60704-3	72,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	53,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	63,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	30,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	38,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	48,0
Presión sonora Nivel Intensivo (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	57,0
<b>Seguridad</b>	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
<b>Datos técnicos</b>	
Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm	710–1030
Altura total de la campana con recirculación de aire y motor externo en mm	840–1160
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	710
Ancho del cuerpo de la campana en mm	898
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	1030
Alto del cuerpo de la campana en mm	85
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	840
Fondo del cuerpo de la campana en mm	500
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	1160
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Peso neto en kg	26,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
Clavija con toma a tierra	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



Código EAN: 4002515935934 / Número de material: 10750300 /

Número de material antiguo: 28669830D

Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores  $\leq$  4,5 kW) en mm

650

Potencia nominal total en kW

0,08

Tensión en V

230

Fusibles en A

10

Número de fases

1

Frecuencia en Hz

50

#### Indicaciones para el montaje

Conexión para salida de aire arriba

•

Conexión para salida de aire arriba y atrás

•

Diámetro de la boca de salida en mm

150

Chimenea telescópica

•

Combinación con placa de cocción con conexión WiFi de Miele

Recomendable

#### Accesorios suministrados

Clapeta antirretorno

•

#### Accesorios especiales (no suministrados)

Filtro carbón activo

Nein


Filtro de carbón activo regenerable

DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)