

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



- Mismo diseño para todos los electrodomésticos de cocción de Miele
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Potente: 640 m³/h en el nivel Booster
- Económico y silencioso: potente motor ECO
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele



Código EAN: 4002515935965 / Número de material: 10750330 /
Número de material antiguo: 28669840D

Diseño	
Campana extractora de pared	•
Color del aparato	Obsidian Black
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUW 20
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 12-P
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Manejo Touch integrado en la superficie de cristal	•
App Miele@mobile	•
Niveles Booster	1
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Indicación de saturación del filtro para la grasa	•
Indicación de saturación del filtro de carbón activo	•
Paquete Silence	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo energético anual en kW/año	24,6
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A++
Motor ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	24,6
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
Confort de mantenimiento	
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	3
Iluminación	
LED	•
Número x W	3 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	670 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	200

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



Código EAN: 4002515935965 / Número de material: 10750330 /
Número de material antiguo: 28669840D

Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	300
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	400
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h	640
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	36,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	44,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	52,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	63,0
Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	29,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	37,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	48,0
Recirculación del aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	110
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	185
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	315
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h según EN 61591	460
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	45,0
Nivel acústico (dB(A) re1pW) en nivel de potencia Intensivo según EN 60704-3	72,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	53,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	63,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	30,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	38,0
En nivel de potencia 3: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	48,0
Presión sonora Nivel Intensivo (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	57,0
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
Datos técnicos	
Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm	710–1030
Altura total de la campana con recirculación de aire y motor externo en mm	840–1160
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	710
Ancho del cuerpo de la campana en mm	898
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	1030
Alto del cuerpo de la campana en mm	85
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	840
Fondo del cuerpo de la campana en mm	500

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



Código EAN: 4002515935965 / Número de material: 10750330 /

Número de material antiguo: 28669840D

Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm 1160

Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm 450

Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm 650

Peso neto en kg 26,0

Longitud de la conducción eléctrica en m 1,5

Clavija con toma a tierra •

Potencia nominal total en kW 0,08

Tensión en V 230

Fusibles en A 10

Número de fases 1

Frecuencia en Hz 50

Indicaciones para el montaje

Conexión para salida de aire arriba •

Conexión para salida de aire arriba y atrás •

Diámetro de la boca de salida en mm 150

Chimenea telescópica •

Combinación con placa de cocción con conexión WiFi de Miele Recomendable

Accesorios suministrados

Clapeta antirretorno •

Accesorios especiales (no suministrados)

Filtro de carbón activo regenerable DKF 12-R

