

DA 7198 W Triple Black

Campana extractora de pared

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



- Diseño único con 3 cristales abovedados de 880 mm de ancho
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Consumo eficiente e iluminación homogénea – 2 focos LED
- Potente: 600 m³/h en el nivel Booster
- Económico y silencioso: potente motor ECO

A+

Código EAN: 4002515976012 / Número de material: 10812200 /
Número de material antiguo: 28719840IB

Diseño	
Campana extractora de pared	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 11-P
Diseño	
Color	Obsidian Black
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
App Miele@mobile	•
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Saturación de los filtros de grasa programable	•
Saturación de los filtros de carbón activado programable	•
CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo energético anual en kW/año	26
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Motor ECO	•
Sistema PowerManagement	•
Consumo energético anual en kW/año	26,0
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B
Sistema de filtrado	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	1
Iluminación	
LED	•
Número x W	2 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	390 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	160
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	260
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	375
En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h	600
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	40,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	51,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	60,0
En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3	72,0

DA 7198 W Triple Black

Campana extractora de pared

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



Código EAN: 4002515976012 / Número de material: 10812200 /
Número de material antiguo: 28719840IB

Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	36,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	45,0
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	57,0
Recirculación del aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	85
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	165
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	265
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m ³ /h) según EN 61591	375
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	46,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	57,0
Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	66,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	75,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	31,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	42,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	51,0
Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	61,0
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
Datos técnicos	
Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm	440
Altura total de la campana con recirculación de aire y motor externo en mm	440
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	440
Ancho del cuerpo de la campana en mm	880
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	440
Alto del cuerpo de la campana en mm	440
Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	440
Fondo del cuerpo de la campana en mm	433
Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	440
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Peso neto en kg	21,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
Clavija con toma a tierra	•
Conexión fija	•
Potencia nominal total en kW	0,11

DA 7198 W Triple Black

Campana extractora de pared

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



Código EAN: 4002515976012 / Número de material: 10812200 /
Número de material antiguo: 28719840IB

Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Conexión para salida de aire arriba y atrás	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Combinación con placa de cocción con conexión WiFi de Miele	Recomendable
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•
Accesorios especiales (no suministrados)	
Filtro carbón activo	Ja
Filtro de carbón activo regenerable	DKF 11-R
Chimenea	DADC 7000