

M 500-1750 [G] LACO

Calandra, gas

Entrada y salida de ropa por la parte frontal y un ancho de trabajo de 1750 mm.



- Rendimiento 65.0 kg/h*, diámetro de rodillos 500 mm, ancho de trabajo 1750 mm
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: Quemador de gas modulante (opción)
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato

Código EAN: 4002515961575 / Número de material: 10817520 /
Número de material antiguo: 53501836D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Modelo de carga y salida frontal
Posibilidad de instalación empotrada en la pared	•
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	500
Ancho de trabajo en mm	1750
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
Datos de potencia	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	65,0
Horas de servicio comprobadas	20000
Control	
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	5,5
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Gas
Conexión eléctrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	0,00
Potencia calefactora gas en kW	35,00
Potencia nominal total en kW	3,19
Fusibles en A	16
Tensión especial (opción)	•
Trasmisor de calor	
Bomba de circulación de aceite	•
Contenido de aceite en l	50
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	1265
Medidas exteriores, ancho en mm	2590
Medidas exteriores, fondo en mm	1125
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	2900
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1400
Peso neto en kg	1000
Peso bruto en kg	1030
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa

M 500-1750 [G] LACO

Calandra, gas

Entrada y salida de ropa por la parte frontal y un ancho de trabajo de 1750 mm.



Código EAN: 4002515961575 / Número de material: 10817520 /
Número de material antiguo: 53501836D

Equipamiento	
Quemador de aceite (opción)	•
Kit de gas licuado (opción)	•
Válvula de 3 vías (opción)	•
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección automática de los dedos/listón protector	•
Interruptor de pedal (opción)	•
Mesa introductora más baja (opción)	•
Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)	•
Desprendedores de ropa	•
Cajón para la ropa	•
Cubierta	•
Función Pausa	•
Velocidad de planchado ampliada (opcional)	•
Teja flexible soldada con láser	•
Teja Air-Stream (opción)	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Tapa de salida de aire regulable (opción)	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Coin Box (opción)	•
Introductor (opción)	•
Plegado (opción)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/ CE	•