

## M 500-3000 [EL] LACO

### Calandra

Entrada y salida de ropa por la parte frontal y un ancho de trabajo de 3000 mm.



- Rendimiento 115.0 kg/h\*, diámetro de rodillos 500 mm, ancho de trabajo 3000 mm
- Calentamiento de teja: sistema de circulación de aceite eficiente
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)


Código EAN: 4002515961797 / Número de material: 10817640 /  
Número de material antiguo: 53503006D

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Modelo de carga y salida frontal
Posibilidad de instalación empotrada en la pared	•
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	500
Ancho de trabajo en mm	3000
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	115,0
<b>Control</b>	
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	5,5
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	45,00
Potencia nominal total en kW	48,19
Fusibles en A	80
Tensión especial (opción)	•
<b>Trasmisor de calor</b>	
Bomba de circulación de aceite	•
Contenido de aceite en l	90
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	1265
Medidas exteriores, ancho en mm	3840
Medidas exteriores, fondo en mm	1125
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	4200
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1400
Peso neto en kg	1475
Peso bruto en kg	1505
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Equipamiento</b>	
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección automática de los dedos/listón protector	•

M 500-3000 [EL] LACO

Calandra

Entrada y salida de ropa por la parte frontal y un ancho de trabajo de 3000 mm.



Código EAN: 4002515961797 / Número de material: 10817640 /

Número de material antiguo: 53503006D

Interruptor de pedal (opción)	•
Mesa introductora más baja (opción)	•
Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)	•
Desprendedores de ropa	•
Cajón para la ropa	•
Cubierta	•
Función Pausa	•
Velocidad de planchado ampliada (opcional)	•
Teja flexible soldada con láser	•
Teja Air-Stream (opción)	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Tapa de salida de aire regulable (opción)	•
Accesorios independientes del aparato	•
<b>Posibilidades de conexión</b>	
Coin Box (opción)	•
Introducción (opción)	•
Plegado (opción)	•
<b>Normas, homologaciones y distintivos</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•