


M 500-3300 [S] LACO

Calandra, vapor

Entrada y salida de ropa por la parte frontal y un ancho de trabajo de 3300 mm.



- Rendimiento 112.0 kg/h*, diámetro de rodillos 500 mm, ancho de trabajo 3300 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: sistema de circulación de aceite eficiente
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato

Código EAN: 4002515961865 / Número de material: 10817710 /
Número de material antiguo: 53503346D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Modelo de carga y salida frontal
Posibilidad de instalación empotrada en la pared	•
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	500
Ancho de trabajo en mm	3300
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
Datos de potencia	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	112,0
Control	
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	5,5
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Vapor
Conexión eléctrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	0,00
Potencia nominal total en kW	0,99
Fusibles en A	16
Tensión especial (opción)	•
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	1265
Medidas exteriores, ancho en mm	4140
Medidas exteriores, fondo en mm	1125
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	4500
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1400
Peso neto en kg	1600
Peso bruto en kg	1630
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa
Equipamiento	
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección automática de los dedos/listón protector	•
Interruptor de pedal (opción)	•
Mesa introductora más baja (opción)	•
Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)	•

M 500-3300 [S] LACO

Calandra, vapor

Entrada y salida de ropa por la parte frontal y un ancho de trabajo de 3300 mm.



Código EAN: 4002515961865 / Número de material: 10817710 /

Número de material antiguo: 53503346D

Desprendedores de ropa	•
Cajón para la ropa	•
Cubierta	•
Función Pausa	•
Velocidad de planchado ampliada (opcional)	•
Teja flexible soldada con láser	•
Interruptor de parada de emergencia	•
Tapa de salida de aire regulable (opción)	•
Accesorios independientes del aparato	•
Possibilidades de conexión	
Coin Box (opción)	•
Introducción (opción)	•
Plegado (opción)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
TÜV	•
CSA	•