

D 500-3300 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3300 mm.



- Rendimiento 125.0 kg/h*, diámetro de rodillos 500 mm, ancho de trabajo 3300 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser
- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: Quemador de gas modulante (opción)
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato

Código EAN: 4002515962022 / Número de material: 10817790 /
Número de material antiguo: 53503335D

Diseño constructivo y versión	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	500
Ancho de trabajo en mm	3300
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño de planchado de aramida (opcional), Paño fieltro punzonado poliést
Aplicación	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
Datos de potencia	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	125,0
Control	
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	5,5
Idiomas del display ajustables	•
Conexión eléctrica estándar	
Tipo de calentamiento	Gas
Conexión eléctrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	0,00
Potencia calefactora gas en kW	52,00
Potencia nominal total en kW	3,19
Fusibles en A	16
Tensión especial (opción)	•
Trasmisor de calor	
Bomba de circulación de aceite	•
Contenido de aceite en l	50
Medidas y peso	
Medidas exteriores, alto en mm	1245
Medidas exteriores, ancho en mm	4180
Medidas exteriores, fondo en mm	1725
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	4500
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1600
Peso neto en kg	1600
Peso bruto en kg	1630
Valores de emisión	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa
Equipamiento	
Quemador de aceite (opción)	•
Kit de gas licuado (opción)	•

D 500-3300 [G] LACO

Calandra, gas

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 3300 mm.



Código EAN: 4002515962022 / Número de material: 10817790 /

Número de material antiguo: 53503335D

Válvula de 3 vías (opción)	•
Mesa de salida ampliada (opción)	•
Protección automática de los dedos/listón protector	•
Interruptor de pedal (opción)	•
Mesa introductora más baja (opción)	•
Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción)	•
Desprendedores de ropa	•
Cajón para la ropa	•
Retorno de la colada (opcional)	•
Cubierta	•
Función Pausa	•
Teja flexible soldada con láser	•
Teja Air-Stream (opción)	•
Tapa de salida de aire regulable (opción)	•
Accesorios independientes del aparato	•
Posibilidades de conexión	
Coin Box (opción)	•
Introducción (opción)	•
Plegado (opción)	•
Normas, homologaciones y distintivos	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•