

## D 500-2500 [EL] LACO

### Calandra

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 2500 mm.



- 25 % más potencia de planchado: Teja Air-Stream patentada (opción)
- Calentamiento de teja: sistema de circulación de aceite eficiente
- Multitud de posibilidades: dotación opcional del aparato
- Rendimiento 95.0 kg/h\*, diámetro de la teja 500 mm, anchura de trabajo 2500 mm
- Preciso y adaptable: Teja flexible soldada con láser

\* Con un 50 % de humedad residual (datos de rendimiento según DIN 11 902): la eficiencia de planchado real alcanzada depende de condiciones secundarias como, por ejemplo, el tipo de lavado y la experiencia del personal.

Código EAN: 4002515962077 / Número de material: 10817850 /

Número de material antiguo: 53502505D

<b>Diseño constructivo y versión</b>	
Diseño constructivo	Modelo de carga frontal, modelo de carga trasera
Línea	Professional
Revestimiento exterior	Gris hierro
Diámetro de los rodillos en mm	500
Ancho de trabajo en mm	2500
Material de la teja	Acero (LACO)
Bobinado de la plancha	Bobinado laminar (opcional), Bobinado de muelles redondos
Paño de planchado	Paño fieltro punzonado poliést, Paño de planchado de aramida (opcional)
<b>Aplicación</b>	
Apto para hostelería y gastronomía	•
Apto para residencias de ancianos y centros asistenciales	•
Apto para lavanderías y centros de planchado	•
Apto para hospitales	•
<b>Datos de potencia</b>	
Rendimiento de planchado máx. con 50 % de humedad residual en kg/h	95,0
<b>Control</b>	
Velocidad de planchado mínima, regulable en m/min	1,5
Velocidad de planchado máxima, regulable en m/min	5,5
Idiomas del display ajustables	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Tipo de calentamiento	Eléctrico
Conexión eléctrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potencia calefactora eléctrica en kW	40,00
Potencia nominal total en kW	43,19
Fusibles en A	63
Tensión especial (opción)	•
<b>Trasmisor de calor</b>	
Bomba de circulación de aceite	•
Contenido de aceite en l	90
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, alto en mm	1245
Medidas exteriores, ancho en mm	3380
Medidas exteriores, fondo en mm	1725
Medidas exteriores, alto bruto en mm	1400
Medidas exteriores, ancho bruto en mm	3700
Medidas exteriores, fondo bruto en mm	1600
Peso neto en kg	1350
Peso bruto en kg	1380
<b>Valores de emisión</b>	
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Equipamiento</b>	
Mesa de salida ampliada (opción)	•

## D 500-2500 [EL] LACO

Calandra

con salida de ropa posterior y un ancho de trabajo de 2500 mm.



Código EAN: 4002515962077 / Número de material: 10817850 /

Número de material antiguo: 53502505D

Protección de dedos automática/Listón protector de los dedos •

Interruptor de pedal (opción) •

Mesa introductora más baja (opción) •

Introducción de la abrazadera Easy-Camp (opción) •

Desprendedores de ropa •

Cajón para la ropa •

Retorno de la colada (opcional) •

Cubierta •

Función Pausa •

Velocidad de planchado ampliada (opcional) •

Teja flexible soldada con láser •

Teja Air-Stream (opción) •

Interruptor de parada de emergencia •

Tapa de salida de aire regulable (opción) •

Accesorios independientes del aparato •

### Posibilidades de conexión

Coin Box (opción) •

Introducción (opción) •

Plegado (opción) •

### Normas, homologaciones y distintivos

CE •

TÜV •

CSA •