

LAC/NOMEX001

Bobinado de fieltro de aramida de dos capas NOMEX

Para un resultado de la calandra mejorado con las calandras D 500 y M 500.



- Revestimiento superior del rodillo duradero
- Recomendable para temperaturas de trabajo superiores a 180 °C
- Recomendado para presión de vapor superior a 10 bar
- Apto para D 500 y M 500

Código EAN: 4002515962183 / Número de material: 10817980 /
Número de material antiguo: 59535002D

Familia de productos	
Planchadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
M 500–1750	•
M 500–2000	•
M 500–2200	•
M 500–2500	•
M 500–3000	•
M 500–3300	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	10
Medidas ext., ancho neto en mm	3300
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	10
Medidas ext., ancho bruto en mm	3300
Medidas ext., fondo bruto en mm	500
Peso neto [kg]	1,00
Peso bruto en kg	1,00