


LAC/MURAAL/500

Retorno de la colada

Para un retorno de la colada automático en el lado de introducción.



- No utilizable con mesa introductora ampliada
- Salida de prendas frontal/trasera intercambiable en todo momento
- Especialmente recomendable en prendas pequeñas
- Es posible que maneje la calandra una sola persona
- Apto para D 500 hasta D 800

Código EAN: 4002515962282 / Número de material: 10818170 /  
Número de material antiguo: 59535011D

<b>Familia de productos</b>	
Planchadoras	•
<b>Familia de aparatos/accesorios</b>	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
<b>Categoría de producto</b>	
Retorno de la colada	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	200
Medidas ext., ancho neto en mm	3300
Medidas ext., fondo neto en mm	50
Medidas ext., alto bruto en mm	200
Medidas ext., ancho bruto en mm	3300
Medidas ext., fondo bruto en mm	50
Peso neto [kg]	10,00
Peso bruto en kg	10,00