

LAC/EASY240

Introducción de la abrazadera para la introducción automática de hasta 240 prendas/h.



- Ahorro de costes gracias a la alimentación de ropa semiautomática
- Estiramiento de prendas en entrada para resultados sin arrugas
- Posibilidad de entrada múltiple de pequeñas prendas
- Manejo PLC incluido con display táctil en color de 5,7"
- Disponible para anchuras de trabajo de 2000 a 3300 mm

Código EAN: 4002515962312 / Número de material: 10818200 /
Número de material antiguo: 59535014D

Familia de productos	
Planchadoras	•
Familia de aparatos/accesorios	
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	350
Medidas ext., ancho neto en mm	3300
Medidas ext., fondo neto en mm	150
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	3300
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso neto [kg]	250,00
Peso bruto en kg	250,00