

DA 4248 V D Puristic Varia
Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



- Diseño atemporal: visera de la campana de acero inoxidable de 1198 mm de anchura
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Siempre a la altura óptima – ajuste en altura mediante un motor
- Potente: 675 m³/h en el nivel Booster
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele

A+

Código EAN: 4002515987179 / Número de material: 10862840 /
Número de material antiguo: 284248551B

| | |
|--|------------------|
| Diseño | |
| Campana extractora en isla | • |
| Funciones | |
| Tipo de conducción de aire | Salida de aire |
| Diseño | |
| Color | Acero inoxidable |
| Confort de manejo | |
| Conexión con Miele@home | • |
| Función automática Con@ctivity | • |
| Control electrónico | • |
| Niveles de potencia (número sin nivel Booster) | 3 |
| App Miele@mobile | • |
| Desconexión del nivel Booster programable | • |
| Desconexión posterior 5/15 min. | • |
| Indicación de saturación del filtro de grasas | • |
| Saturación de los filtros de grasa programable | • |
| Paquete Silence | • |
| Hood in motion | • |
| CleanCover para limpieza fácil del interior de la campana | • |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Consumo energético anual en kW/año | 30,8 |
| Clase de eficiencia energética (A+++ – D) | A+ |
| Motor ECO | • |
| Sistema PowerManagement | • |
| Consumo energético anual en kW/año | 30,8 |
| Clase de eficiencia fluidodinámica | A |
| Clase de eficiencia de iluminación | A |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | A |
| Sistema de filtrado | |
| Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas) | 6 |
| Iluminación | |
| LED | • |
| Número x W | 4 x 3 W |
| Nivel de iluminación en Lx | 600 lx |
| Temperatura de color en K | 3500 Kelvin |
| Función Dimmer | • |
| Ventilador | |
| Ventilador de doble absorción lateral | • |
| Motor de corriente continua (motor CC) | • |
| Salida de aire | |
| Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591 | 180 |
| Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591 | 290 |
| Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591 | 420 |
| En nivel Booster: potencia de extracción en m ³ /h | 675 |
| Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 | 39,0 |
| Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 | 49,0 |
| Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3 | 58,0 |
| En nivel Booster: nivel acústico en dB(A) re1pW según EN 60704-3 | 70,0 |

DA 4248 V D Puristic Varia
Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.




Código EAN: 4002515987179 / Número de material: 10862840 /
Número de material antiguo: 284248551B

| | |
|---|--------------|
| Presión sonora nivel de funcionamiento 1 (dB(A) re20μPa) | 24,0 |
| En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 | 34,0 |
| Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13 | 43,0 |
| En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13 | 55,0 |
| Seguridad | |
| Desconexión automática de seguridad | • |
| Datos técnicos | |
| Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm | 755 |
| Ancho del cuerpo de la campana en mm | 1198 |
| Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm | 1045 |
| Alto del cuerpo de la campana en mm | 70 |
| Fondo del cuerpo de la campana en mm | 698 |
| Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm | 450 |
| Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
| Peso neto en kg | 45,0 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 0,0 |
| Conexión fija | • |
| Potencia nominal total en kW | 0,29 |
| Tensión en V | 230 |
| Fusibles en A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Indicaciones para el montaje | |
| Conexión para salida de aire arriba | • |
| Diámetro de la boca de salida en mm | 150 |
| Chimenea telescópica | • |
| Combinación con placa de cocción con conexión WiFi de Miele | Recomendable |
| Accesorios suministrados | |
| Clapeta antirretorno | • |
| Accesorios especiales (no suministrados) | |
| Filtro carbón activo | Nein |

DA 4248 V D Puristic Varia

Campana extractora para isla

con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



DA 4248 VD (Installation drawing)