

DA 4248 V D Puristic Varia
Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



- Diseño atemporal: visera de la campana de acero inoxidable de 1198 mm de anchura
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Siempre a la altura óptima – ajuste en altura mediante un motor
- Potente: 675 m³/h en el nivel Booster
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele



Código EAN: 4002515987179 / Número de material: 10862840 /
Número de material antiguo: 284248551B

Diseño	
Campana extractora en isla	•
Diseño constructivo	
Color	Acero inoxidable
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
App Miele@mobile	•
Niveles Booster	1
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Indicación de saturación del filtro para la grasa	•
Paquete Silence	•
Hood in motion	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo energético anual en kW/año	30,8
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Motor ECO	•
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
Sistema PowerManagement	•
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Confort de mantenimiento	
CleanCover	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros de grasa de metal de acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	6
Iluminación	
LED	•
Número x W	4 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	600 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	180
Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	290
Nivel de potencia 3 (m ³ /h) según EN 61591	420
Potencia de extracción del nivel Booster 1 (m ³ /h)	675
Nivel acústico 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	39,0
Nivel acústico 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	49,0


DA 4248 V D Puristic Varia
Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



Código EAN: 4002515987179 / Número de material: 10862840 /
Número de material antiguo: 284248551B

Nivel acústico 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	58,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	70,0
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	24,0
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20μPa según EN 60704-2-13	34,0
Presión sonora Nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	43,0
Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	55,0
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Datos técnicos	
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	755
Ancho del cuerpo de la campana en mm	1198
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	1045
Alto del cuerpo de la campana en mm	70
Fondo del cuerpo de la campana en mm	698
Peso neto en kg	45,0
Conexión fija	•
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Número de fases	1
Potencia nominal total en kW	0,29
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Chimenea telescópica	•
Combinación con placa de cocción con conexión WiFi de Miele	Recomendable
Accesorios suministrados	
Clapeta antirretorno	•

DA 4248 V D Puristic Varia
Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.



DA 4248 VD (Installation drawing)