

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



- Mismo diseño para todos los electrodomésticos de cocción de Miele
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Potente: 640 m³/h en el nivel Booster
- Económico y silencioso: potente motor ECO
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele



Código EAN: 4002515987162 / Número de material: 10862860 /
Número de material antiguo: 286698501B

Diseño constructivo	
Color	Acero inoxidable
Diseño	
Campana extractora de pared	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Salida de aire convertible recirculación
Juego de cambio a recirculación necesario (accesorio especial)	DUW 20
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF 12-P
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity	•
Control electrónico	•
Manejo táctil	•
Manejo	Manejo Touch sobre cristal
App Miele@mobile	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Niveles Booster	1
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Indicación de saturación del filtro para la grasa	•
Indicación de saturación del filtro de carbón activo	•
Paquete Silence	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo energético anual en kWh/año	24,6
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A++
Motor ECO	•
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A
Sistema PowerManagement	•
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Clase de eficiencia de iluminación	A
Confort de mantenimiento	
CleanCover: interior del cuerpo de la campana fácil de limpiar	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros para la grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	3
Iluminación	
LED	•
Número x W	3 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	670 lx
Temperatura de color en K	3500 Kelvin
Función Dimmer	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente continua (motor CC)	•
Salida de aire	
Nivel de potencia 1 (m ³ /h) según EN 61591	200

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



Código EAN: 4002515987162 / Número de material: 10862860 /
Número de material antiguo: 286698501B

Nivel de potencia 2 (m ³ /h) según EN 61591	300
Potencia de extracción en el nivel 3 (m ³ /h) según EN 61591	400
Potencia de extracción del nivel Booster 1 (m ³ /h)	640
Nivel acústico en el nivel 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	36,0
Nivel acústico en el nivel 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	44,0
Nivel acústico en el nivel 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	52,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	63,0
Presión sonora en el nivel 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	21,0
Presión sonora en el nivel 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	29,0
Presión sonora en el nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	37,0
Presión sonora en el nivel Booster 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	48,0
Recirculación del aire	
Potencia de extracción en el nivel 1 (m ³ /h) según EN 61591	110
Potencia de extracción en el nivel 2 (m ³ /h) según EN 61591	185
Potencia de extracción (m ³ /h) en el nivel Intensivo según EN 61591	460
Potencia de extracción en el nivel 3 (m ³ /h) según EN 61591	315
Nivel acústico en el nivel 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	45,0
Nivel de potencia acústica en nivel intensivo (dB(A) re 1 pW) según EN 60704-3	72,0
Nivel acústico en el nivel 2 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	53,0
Nivel acústico en el nivel 3 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	63,0
Presión sonora en el nivel 1 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	30,0
Presión sonora en el nivel 2 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	38,0
Presión sonora en el nivel 3 (dB(A) re20μPa) según EN 60704-2-13	48,0
Nivel de presión acústica en nivel intensivo (dB(A) re 20 μPa) según EN 60704-2-13	57,0
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Cristal templado de seguridad (ESG)	•
Datos técnicos	
Altura total de la campana con salida de aire y motor externo en mm	710-1030
Altura total para campanas extractoras en modo recirculación de aire en mm	840-1160
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo mín. en mm	710
Ancho del cuerpo de la campana en mm	898

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Campana extractora de pared

con una iluminación LED de bajo consumo y manejo Touch, para un uso sencillo.



Código EAN: 4002515987162 / Número de material: 10862860 /

Número de material antiguo: 286698501B

Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo máx. en mm	1030
---	------

Alto del cuerpo de la campana en mm	85
-------------------------------------	----

Alto total de la campana con sistema de recirculación mín. en mm	840
--	-----

Fondo del cuerpo de la campana en mm	500
--------------------------------------	-----

Alto total de la campana con sistema de recirculación máx. en mm	1160
--	------

Peso neto en kg	26,0
-----------------	------

Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
--	-----

Clavija con toma a tierra	•
---------------------------	---

Altura mínima sobre placas vitrocerámicas en mm	450
---	-----

Distancia mínima de seguridad por encima de placas de gas (máx. 12,6 kW de potencia total, quemador ≤ 4,5 kW) en mm	650
---	-----

Número de fases	1
-----------------	---

Potencia nominal total en kW	0,08
------------------------------	------

Tensión en V	230
--------------	-----

Fusibles en A	10
---------------	----

Frecuencia en Hz	50
------------------	----

Indicaciones para el montaje

Conexión para salida de aire arriba	•
-------------------------------------	---

Conexión para salida de aire arriba y atrás	•
---	---

Diámetro de la boca de salida en mm	150
-------------------------------------	-----

Chimenea telescópica	•
----------------------	---

Combinación con placa de cocción con conexión WiFi de Miele	Recomendable
---	--------------

Accesorios suministrados

Clapeta antirretorno	•
----------------------	---

Accesorios especiales (no suministrados)

Filtro de carbón activo regenerable	DKF 12-R
-------------------------------------	----------