

DU 1150

Unidad de secado, eléctrica

para aparatos de 1.150 mm de ancho y un secado óptimo de los utensilios.



- Con revestimiento superpuesto, entrada de aire por la tapa
- Incluye 2 filtros HEPA H14
- Visibilidad óptima: Filtro HEPA justo delante de la cuba
- Potencia de extracción 250 m<sup>3</sup>/h
- Tiempo de uso del filtro HEPA 1.000 h

Código EAN: 4002515992135 / Número de material: 10880760 /  
Número de material antiguo: 69250005D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8617	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	855
Medidas ext., ancho neto en mm	850
Medidas ext., fondo neto en mm	1190
Medidas ext., alto bruto en mm	1010
Medidas ext., ancho bruto en mm	850
Medidas ext., fondo bruto en mm	1200
Peso neto en kg	120,00
Peso bruto en kg	137,00