

SC

Condensador de vapor
para una desecación óptima y enfriamiento del aire de escape.



- Solo se puede usar en combinación con la unidad de secado
- Opción de conexión al circuito de agua fría del lugar de inst.

Código EAN: 4002516024323 / Número de material: 10928990 /
Número de material antiguo: 69251300D

| | |
|--|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 770 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 1200 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 800 |
| Peso neto en kg | 14,00 |
| Peso bruto en kg | 135,00 |
| Normas, homologaciones y distintivos | |
| UL | • |