

DP [50Hz]

Bomba de desagüe

para modificar un aparato con válvula de desagüe a bomba de desagüe.



- para instalaciones sin sumidero en el suelo

Código EAN: 4002516024057 / Número de material: 10931330 /
Número de material antiguo: 69240003D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro, Blanco, Gris
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	180
Medidas ext., ancho bruto en mm	390
Medidas ext., fondo bruto en mm	390
Peso neto en kg	3,88
Peso bruto en kg	5,73