

CS 1012-2 G
Elemento ProLine
con dos quemadores




- Diseño profesional: superficie de acero inoxidable de 288 mm 288 mm mm de ancho
- Particularmente versátil – 1 quemador normal y 1 quemador rápido
- Óptimo control: mandos para el manejo con una mano y QuickStart
- Particularmente seguro: función GasStop&Restart
- Fácil limpieza – soportes ComfortClean para el lavavajillas

Código EAN: 4002516127123 / Número de material: 10938800 /
Número de material antiguo: 27101253E

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Diseño	
ProLine	•
Diseño	
Parrillas de fundición gris (esmaltados, color negro mate)	•
Logotipo Miele en acero inoxidable en relieve	•
Superficie de la placa en acero inoxidable	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	2
1. zona/área de cocción	
Posición	anterior centro
Tipo	Quegador normal
Potencia máx. en W	1800
2. zona/área de cocción	
Posición	posterior centro
Tipo	Quegador rápido
Potencia máx. en W	3000
Confort de manejo	
Manejo a través de teclas sensoras	Mandos
Manejo a través de mandos	•
QuickStart	•
Confort de mantenimiento	
Soportes para ollas aptos para el lavavajillas	•
Seguridad	
Indicador de calor residual	•
Indicación de advertencia de calor	•
Piloto de conexión	•
GasStop & ReStart	•
Datos técnicos	
Medidas (Al x An x Fo) en mm	144 x 288 x 520
Medidas en mm (Ancho)	288
Medidas en mm (Alto)	144
Medidas en mm (Fondo)	520
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	272
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	106
Peso neto en kg	8
Potencia nominal total en kW	0,00-0,00
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50
Accesorios suministrados	
Cable de conexión	Sí
Juego de toberas para gas natural	•
Juego de toberas para gas licuado	•

CS 1012-2 G
Elemento ProLine
con dos quemadores



CS1012G, CS1012-1G, CS1012-2G, CS1013G,
CS1014G, (installation drawing)